

M-D-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Przewody wielodrutowe lub lite z izolacją z PCW, teflonu (PTFE) oraz silikonu
- Bez uszkodzeń przewodu dzięki zastosowaniu ostrza o specjalnym kształcie
- Bez łączenia pojedynczych przewodów
- Możliwość łatwego wymieniania wkładek tnących
- Wszystkie wkładki pasują do jednej obudowy
- Pręty prowadzące w kasetach ostrzy ułatwiają prawidłowe umieszczanie przewodu w narzędziu

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
Nr zam.	9001280000
Typ	M-D-STRIPAX
GTIN (EAN)	4008190011215
Ilość	1 Szt.

M-D-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0,63 inch
Wysokość	135 mm	Wysokość (cale)	5,315 inch
Szerokość	82 mm	Szerokość (cale)	3,228 inch
Masa netto	122 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	Narzędzie do zdejmowania izolacji PCV/silikonowej, maks. przekrój przewodu 1 mm ²
---------------	--

Narzędzia do usuwania izolacji

Maks. długość zdejmowania płaszczu	7 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.		Typ kabla	przewody o cienkich drutach i masywne z izolacją PVC
	0,08 mm ²		
Zakres zdejmowania izolacji AWG, maks.	18 AWG	Zakres zdejmowania izolacji AWG, min.	28 AWG
obszar pozbawiony izolacji, min.	0,08 mm ²	Średnica przewodu, maks.	1,3 mm
Średnica przewodu, min.	0,3 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania



M-D-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria**Akcesoria / części zamienne**

- Przewody wielodrutowe lub lite z izolacją z PCW, teflonu (PTFE) oraz silikonu
- Bez uszkodzeń przewodu dzięki zastosowaniu ostrza o specjalnym kształcie
- Bez łączenia pojedynczych przewodów
- Możliwość łatwego wymieniać wkładek tnących
- Wszystkie wkładki pasują do jednej obudowy
- Pręty prowadzące w kasetach ostrzy ułatwiają prawidłowe umieszczanie przewodu w narzędziu

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MEHA KP SW M-D-SPX	Wykonanie
Nr zam.	9003640000	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4008190020507	
Ilość	1 Szt.	
Typ	MEHA KP GE M-D-SPX	Wykonanie
Nr zam.	9003600000	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4008190140274	
Ilość	1 Szt.	
Typ	MEHA KP WS M-D-SPX	Wykonanie
Nr zam.	9006970000	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4032248363711	
Ilość	1 Szt.	
Typ	MEHA KP RT M-D-SPX	Wykonanie
Nr zam.	9003610000	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4008190058272	
Ilość	1 Szt.	
Typ	MEHA KP GN M-D-SPX	Wykonanie
Nr zam.	9003620000	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4008190130527	
Ilość	1 Szt.	
Typ	MEHA KP BL M-D-SPX	Wykonanie
Nr zam.	9003630000	Akcesoria, Zestaw noży
GTIN (EAN)	4008190094256	
Ilość	1 Szt.	