

H50,0/18**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Do przewodów 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7-350 MCM)Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany
tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1

- Pakowane luzem w torebki poliestrowe

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie
Nr zam.	9004210000
Typ	H50,0/18
GTIN (EAN)	4008190123383
Ilość	100 Szt.
opakowanie	luzem

H50,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	1,6 g
------------	-------

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego, (2) Końcówka tulejkowa	Wykonanie	standard
---------------	---	-----------	----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	18 mm	L1 in mm	18 mm
Przekrój przyłącza przewodu	50 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	18 mm
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 1	średnica kołnierza (D2)	13 mm
średnica powierzchni styku (D1)	10,3 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E499744

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dane projektowe	Zuken E3.S
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

H50,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

