

SWIFTY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kombinowane narzędzie do cięcia i wkręcania śrub SwiftY® i SwiftY®set do cięcia bez zagniatania kabli miedzianych jednodrutowych do 1,5 mm² i cienkodrutowych do 2,5 mm².

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie | Obcinaczki na jedną rękę |
| Nr zam. | 9006020000 |
| Typ | SWIFTY |
| GTIN (EAN) | 4032248257409 |
| Ilość | 1 Szt. |

SWIFTY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

| | | | |
|------------|--------|------------------|------------|
| Głębokość | 18 mm | Głębokość (cale) | 0,709 inch |
| Wysokość | 40 mm | Wysokość (cale) | 1,575 inch |
| Szerokość | 35 mm | Szerokość (cale) | 1,378 inch |
| Masa netto | 17,2 g | | |

Dane techniczne

| | | | |
|---------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|
| Opis artykułu | wkładka tnąca do zestawu Swifty | Wykonanie | mechaniczny jednoręczny |
|---------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|

Narzędzia do skręcania

| | |
|---------|---------------------|
| Kształt | Narzędzia specjalne |
|---------|---------------------|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000142 | ETIM 7.0 | EC000142 |
| ETIM 8.0 | EC000142 | ETIM 9.0 | EC000142 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 11.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-47-01 | ECLASS 13.0 | 21-04-47-01 |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Pobieranie

| | |
|--------------------------|--|
| Dokumentacja użytkownika | Manual |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
| Broszury | |