

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do łączników izolowanych**

końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków
- Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|-----------------|---|
| Wersja | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm², 6mm², Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwójne |
| Nr zam. | 9006120000 |
| Typ | CTI 6 |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 |
| Ilość | 1 Szt. |
| części zamienne | 9007180000 1121010000 |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość | 250 mm | Szerokość (cale) | 9,842 inch |
| Masa netto | 690,27 g | | |

Dane techniczne

| | | | |
|---------------|---|-----------|-------------------------------------|
| Opis artykułu | narzędzie do zaciskania do złączy izolowanych 0,5-6 mm ² | Wykonanie | mechaniczny, bez wymiennych wkładów |
|---------------|---|-----------|-------------------------------------|

Opis styku

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| obszar zacisku, maks. | 6 mm ² | obszar zacisku, min. | 0,5 mm ² |
| rodzaj styku | złącza izolowane | Średnica przewodu, maks. AWG | AWG 10 |
| Średnica przewodu, min. AWG | AWG 21 | | |

dane narzędzia do zagniatania

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|--|
| Przekrój tulejek na żyłę, max. | 6 mm ² | | |
| Przekrój tulejek na żyłę, min. | 0,5 mm ² | | |
| Stacja zaciskania | Numer stacji zaciskania | 1 | |
| | Przekrój przewodu, min. | 0,5 mm ² | |
| | Przekrój przewodu, maks. | 1,5 mm ² | |
| | Przekrój przewodu AWG, min. | 20 AWG | |
| | Przekrój przewodu AWG, maks. | 16 AWG | |
| | Kolor stacji zaciskania | Czerwony | |
| | Numer stacji zaciskania | 2 | |
| | Przekrój przewodu, min. | 1,5 mm ² | |
| | Przekrój przewodu, maks. | 2,5 mm ² | |
| | Przekrój przewodu AWG, min. | 16 AWG | |
| | Przekrój przewodu AWG, maks. | 14 AWG | |
| | Kolor stacji zaciskania | Niebieski | |
| | Numer stacji zaciskania | 3 | |
| | Przekrój przewodu, min. | 4 mm ² | |
| | Przekrój przewodu, maks. | 6 mm ² | |
| | Przekrój przewodu AWG, min. | 12 AWG | |
| | Przekrój przewodu AWG, maks. | 10 AWG | |
| | Kolor stacji zaciskania | Żółty | |
| rodzaj / profil zacisku | Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwójne | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Nie dotyczy |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Ważna informacja

Informacje produktowe Nieodpowiednie do przewodów jednodrutowych. Izolacja na styku jest dociskana stożkowo.

Pobieranie

| | |
|--------------------------|--|
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Dokumentacja użytkownika | Manual |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
| Broszury | |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

części zamienne

Akcesoria / części zamienne



Praski do łączników izolowanych

końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków
- Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ERTE ES CTI 6 | Wersja |
| Nr zam. | 9007180000 | Narzędzie do zaciskania, Część zamienna |
| GTIN (EAN) | 4008190262136 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ERTE GRIFFE CTO | Wersja |
| Nr zam. | 1121010000 | Narzędzie do zaciskania, Część zamienna |
| GTIN (EAN) | 4032248902118 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

wtyk okrągły



Izolowane tuleje wtyku okrągłego z PVC z tuleją miedzianą

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | LID 6M5 R | Wersja |
| Nr zam. | 9200690000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty |
| GTIN (EAN) | 40322484 10538 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LID 1,5M4 R | Wersja |
| Nr zam. | 9200670000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony |
| GTIN (EAN) | 40322484 10514 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LID 2,5M5 R | Wersja |
| Nr zam. | 9200680000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski |
| GTIN (EAN) | 40322484 10521 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VRSTI/4,0-6,0 | Wersja |
| Nr zam. | 1492060000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301885 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VRSTI/0,5-1,0 | Wersja |
| Nr zam. | 1492040000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301779 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VRSTI/1,5-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492050000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301861 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Rozdzielacz wtykowy



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VSTVI/1,5-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1491780000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301373 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VSTVI/0,5-1,0 | Wersja |
| Nr zam. | 1491770000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301465 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

złączki stykowe



W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VSTI/0,1-0,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1491540000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301649 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VSTI/4,0-6,0 | Wersja |
| Nr zam. | 1491570000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301809 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIB 6B26 VF | Wersja |
| Nr zam. | 9200510000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty |
| GTIN (EAN) | 4032248410354 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIB 1,5B25 VF | Wersja |
| Nr zam. | 9200490000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony |
| GTIN (EAN) | 4032248410330 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | LIB 2,5B25 VF | Wersja |
| Nr zam. | 9200500000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410347 | mm ² , niebieski |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VSTI/0,5-1,0 | Wersja |
| Nr zam. | 1491550000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301731 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VSTI/1,5-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1491560000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118301656 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |

wtyki płaskie



Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | FSKI/1,5-2,5/638 | Wersja |
| Nr zam. | 1491830000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118301830 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | FSKI/0,5-1,0/488 | Wersja |
| Nr zam. | 1491810000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118301380 | mm ² - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIF 1,5M638 R | Wersja |
| Nr zam. | 9200580000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410422 | mm ² , czerwony |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | FSKI/1,5-2,5/488 | Wersja |
| Nr zam. | 1491850000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118301687 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | FSKI/4,0-6,0/638 | Wersja |
| Nr zam. | 1491840000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - |
| GTIN (EAN) | 4050118301823 | 6 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIF 2,5M638 R | Wersja |
| Nr zam. | 9200590000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410439 | mm ² , niebieski |
| Ilość | 100 Szt. | |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | FSKI/0,5-1,0/638 | Wersja |
| Nr zam. | 1491820000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301670 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | FSKI/0,5-1,0/288 | Wersja |
| Nr zam. | 1491790000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301540 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIF 6M638 R | Wersja |
| Nr zam. | 9200600000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty |
| GTIN (EAN) | 4032248410446 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

Gilzy do końcówek kablowych, w pełni izolowane



W pełni izolowane tuleje wtyków płaskich z PVC z tuleją miedzianą

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VFSKHV/0,5-1,0/288 | Wersja |
| Nr zam. | 1491870000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301908 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHV/1,5-2,5/638 | Wersja |
| Nr zam. | 1491940000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301922 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHV/4,0-6,0/638 | Wersja |
| Nr zam. | 1491950000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301946 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHV/0,5-1,0/285 | Wersja |
| Nr zam. | 1491860000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301915 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHV/0,5-1,0/485 | Wersja |
| Nr zam. | 1491880000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301748 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHV/1,5-2,5/488 | Wersja |
| Nr zam. | 1491930000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301762 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VFSKHV/0,5-1,0/488 | Wersja |
| Nr zam. | 1491890000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301786 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIF 2,5F638 RF | Wersja |
| Nr zam. | 9200650000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski |
| GTIN (EAN) | 4032248410491 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHV/0,5-1,0/638 | Wersja |
| Nr zam. | 1491910000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301847 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIF 1,5F638 RF | Wersja |
| Nr zam. | 9200640000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony |
| GTIN (EAN) | 4032248410484 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHV/1,5-2,5/485 | Wersja |
| Nr zam. | 1491920000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301694 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIF 6F638 RF | Wersja |
| Nr zam. | 9200660000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty |
| GTIN (EAN) | 4032248410507 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

Końcówki kablowe typu haczykowego



Stosowanie tulejek kablowych zapewnia użytkownikom trwałą i niezmienną jakość połączeń elektrycznych. Dalsze korzyści wynikają z zalet montażowych.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HBT 2,5 - 4,6 BL | Wersja |
| Nr zam. | 1233330000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski |
| GTIN (EAN) | 4050118016901 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | HBT 6,0 - 3,0 GE | Wersja |
| Nr zam. | 1312470000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty |
| GTIN (EAN) | 4050118114980 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | HBT 6,0 - 4,6 GE | Wersja |
| Nr zam. | 1216230000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty |
| GTIN (EAN) | 4050118000337 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HOOKBLA 1,0-2,5 SW | Wersja |
| Nr zam. | 9036300000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248175932 | - 2,5 mm ² , 16,75 mm |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | HBT 1,5 - 4,6 RT | Wersja |
| Nr zam. | 1233340000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony |
| GTIN (EAN) | 4050118210972 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | HBT 1,5 - 3,0 RT | Wersja |
| Nr zam. | 1312440000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony |
| GTIN (EAN) | 4050118115055 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | HBT 2,5 - 3,0 BL | Wersja |
| Nr zam. | 1312450000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski |
| GTIN (EAN) | 4050118115130 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | HOOKBLA 0,25-1,5 SW | Wersja |
| Nr zam. | 9036290000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,25 mm ² - 1,5 mm ² , 16,75 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248175925 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

Zaprasowywane końcówki kablowe



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KQI-M2/-0,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492090000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301892 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M4/-6 | Wersja |
| Nr zam. | 1492370000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302264 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M6/-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492320000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302417 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M8/-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492330000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302325 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KQI-M12/-6 | Wersja |
| Nr zam. | 1492420000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - |
| GTIN (EAN) | 4050118302189 | 6 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M4/S/-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492280000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302141 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M5/S/2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492300000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302332 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M12/-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492350000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302059 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M6/-1 | Wersja |
| Nr zam. | 1492230000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302400 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M10/-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492340000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302295 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M5/-0,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492120000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,1 |
| GTIN (EAN) | 4050118302042 | mm ² - 0,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M3,5/-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492270000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302134 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M5/-1 | Wersja |
| Nr zam. | 1492220000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302110 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M8/-1 | Wersja |
| Nr zam. | 1492240000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302066 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M3/-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492250000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302073 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M3,5/-1 | Wersja |
| Nr zam. | 1492180000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302080 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M2,5/-1 | Wersja |
| Nr zam. | 1492150000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302028 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KQI-M10/-1 | Wersja |
| Nr zam. | 1492130000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302158 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M4/-1 | Wersja |
| Nr zam. | 1492200000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302301 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M2/-1 | Wersja |
| Nr zam. | 1492140000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302127 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M4/S/-1 | Wersja |
| Nr zam. | 1492190000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302165 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M6/-6 | Wersja |
| Nr zam. | 1492390000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - |
| GTIN (EAN) | 4050118302509 | 6 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M3/-1 | Wersja |
| Nr zam. | 1492170000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302035 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M10/-6 | Wersja |
| Nr zam. | 1492410000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - |
| GTIN (EAN) | 4050118302363 | 6 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M3/-0,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492100000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm ² , 0.1 |
| GTIN (EAN) | 4050118302011 | mm ² - 0.5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M5/S/-1 | Wersja |
| Nr zam. | 1492210000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302004 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M8/-6 | Wersja |
| Nr zam. | 1492400000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - |
| GTIN (EAN) | 4050118302257 | 6 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M4/-0,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492110000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm ² , 0.1 |
| GTIN (EAN) | 4050118302103 | mm ² - 0.5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M5/-6 | Wersja |
| Nr zam. | 1492380000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - |
| GTIN (EAN) | 4050118302219 | 6 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQI-M4/-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492290000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2.5 mm ² , 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302172 | mm ² - 2.5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KQI-M5/-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492310000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302271 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |

Końcówki kablowe oczkowe



W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | LIR 2,5M6 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200190000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410019 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIR 2,5M8 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200200000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410026 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIR 6M5 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200240000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - |
| GTIN (EAN) | 4032248410064 | 6 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIR 1,5M8 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200120000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248409747 | mm ² - 1,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIR 2,5M5 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200180000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248409808 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIR 1,5M3,5 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200080000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248409846 | mm ² - 1,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIR 2,5M3,5 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200160000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248409785 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIR 1,5M6 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200110000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248409730 | mm ² - 1,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |

CTI 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | LIR 6M8 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200260000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - |
| GTIN (EAN) | 4032248410088 | 6 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIR 2,5M3 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200150000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248409778 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIR 1,5M10 V | Wersja |
| Nr zam. | 2792000000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 |
| GTIN (EAN) | 4064675073192 | mm ² - 1,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIR 1,5M3 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200070000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248409839 | mm ² - 1,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIR 6M10 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200270000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - |
| GTIN (EAN) | 4032248410095 | 6 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIR 1,5M4 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200090000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248409853 | mm ² - 1,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIR 6M4 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200230000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - |
| GTIN (EAN) | 4032248410057 | 6 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIR 1,5M5 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200100000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248409860 | mm ² - 1,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIR 2,5M10 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200210000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410033 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIR 2,5M4 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200170000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248409792 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIR 6M6 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200250000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - |
| GTIN (EAN) | 4032248410071 | 6 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Łączniki równoległe



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VPLI/4,0-6,0 | Wersja |
| Nr zam. | 1491480000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - |
| GTIN (EAN) | 4050118301359 | 6 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VPLI/0,5-1,0 | Wersja |
| Nr zam. | 1491460000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301366 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VPLI/1,5-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1491470000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301571 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VPLI/0,1-0,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1491450000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301595 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

Końcówki kablowe widelkowe



Izolowane złącze kablowe rozwidlone wykonane z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KQIG-M3/-1 | Wersja |
| Nr zam. | 1492520000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302431 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIS 6M5 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200420000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty |
| GTIN (EAN) | 4032248410262 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KQIG-M4/-1 | Wersja |
| Nr zam. | 1492550000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302240 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQIG-M4/S/-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492620000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302387 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIS 1,5M5 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200320000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , czerwony |
| GTIN (EAN) | 4032248410149 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQIG-M10/-6 | Wersja |
| Nr zam. | 1491320000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301199 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQIG-M6/-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1491260000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301182 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIS 1,5M6 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200330000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , czerwony |
| GTIN (EAN) | 4032248410156 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQIG-M5/-6 | Wersja |
| Nr zam. | 1491280000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301311 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIS 1,5M3 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200290000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , czerwony |
| GTIN (EAN) | 4032248410118 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIS 1,5M4 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200310000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , czerwony |
| GTIN (EAN) | 4032248410132 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIS 2,5M4 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200370000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , niebieski |
| GTIN (EAN) | 4032248410194 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQIG-M5/-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492640000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302448 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIS 2,5M3,5 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200360000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , niebieski |
| GTIN (EAN) | 4032248410187 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQIG-M4/S/-1 | Wersja |
| Nr zam. | 1492540000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302523 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KQIG-M3/-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492600000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302202 | mm ² - 2.5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIS 6M4 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200410000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248410255 | mm ² , żółty |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIS 2,5M6 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200390000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410231 | mm ² , niebieski |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQIG-M8/-6 | Wersja |
| Nr zam. | 1491310000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - |
| GTIN (EAN) | 4050118301298 | 6 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIS 6M6 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200430000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248410279 | mm ² , żółty |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQIG-M6/-1 | Wersja |
| Nr zam. | 1492590000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302318 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQIG-M3,5/-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492610000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302097 | mm ² - 2.5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQIG-M4/-6 | Wersja |
| Nr zam. | 1491270000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - |
| GTIN (EAN) | 4050118301342 | 6 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQIG-M4/-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492630000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302424 | mm ² - 2.5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQIG-M6/-6 | Wersja |
| Nr zam. | 1491290000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² , 4 mm ² - |
| GTIN (EAN) | 4050118301328 | 6 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIS 2,5M3 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200350000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410170 | mm ² , niebieski |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIS 6M8 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200440000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248410286 | mm ² , żółty |
| Ilość | 50 Szt. | |
| Typ | LIS 6M10 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200450000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248410293 | mm ² , żółty |
| Ilość | 50 Szt. | |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KQIG-M5/-1 | Wersja |
| Nr zam. | 1492580000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301793 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIS 1,5M3,5 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200300000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , czerwony |
| GTIN (EAN) | 4032248410125 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KQIG-M3,5/-1 | Wersja |
| Nr zam. | 1492530000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302370 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIS 2,5M5 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200380000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , niebieski |
| GTIN (EAN) | 4032248410224 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

Końcówki kablowe z bolcem



Izolowane złącze kablowe męskie wykonane z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KSI/1,5-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1491390000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301458 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KSI/4,0-6,0 | Wersja |
| Nr zam. | 1491420000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118300994 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KSI/1,5-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1491410000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301632 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIP 1,5R12 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200460000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , czerwony |
| GTIN (EAN) | 4032248410309 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIP 2,5R12 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200470000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , niebieski |
| GTIN (EAN) | 4032248410316 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | LIP 6R14 V | Wersja |
| Nr zam. | 9200480000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty |
| GTIN (EAN) | 4032248410323 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KSI/0,1-0,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1491370000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301625 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | KSI/0,5-1,0 | Wersja |
| Nr zam. | 1491380000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301441 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

Gilzy do wtyków okrągłych, w pełni izolowane



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VRSHVI/0,5-1,0 | Wersja |
| Nr zam. | 1492020000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301984 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VRSHVI/1,5-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1492030000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301854 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

płaskie tuleje wtykowe



Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | LIF 1,5F638 R | Wersja |
| Nr zam. | 9200540000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248410385 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

Data sporządzenia 25 lipca 2024 08:08:22 CEST

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VFSKHI/1,5-2,5/288 | Wersja |
| Nr zam. | 1491740000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301472 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIF 6F638 R | Wersja |
| Nr zam. | 9200570000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248410415 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHI/1,5-2,5/488 | Wersja |
| Nr zam. | 1491710000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301663 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHI/4,0-6,0/638 | Wersja |
| Nr zam. | 1491750000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301816 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHI/1,5-2,5/485 | Wersja |
| Nr zam. | 1491690000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301717 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIF 1,5F288 R | Wersja |
| Nr zam. | 9200520000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248410361 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHI/0,5-1,0/488 | Wersja |
| Nr zam. | 1491670000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301502 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHI/0,1-0,5/285 | Wersja |
| Nr zam. | 1491620000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301526 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHI/0,1-0,5/288 | Wersja |
| Nr zam. | 1491630000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301489 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHI/1,5-2,5/285 | Wersja |
| Nr zam. | 1491730000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301700 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHI/0,5-1,0/638 | Wersja |
| Nr zam. | 1491680000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301618 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHI/1,5-2,5/638 | Wersja |
| Nr zam. | 1491720000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301564 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHI/4,0-6,0/9512 | Wersja |
| Nr zam. | 1491760000 | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301588 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | LIF 2,5F488 R | Wersja |
| Nr zam. | 9200550000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410392 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIF 1,5F488 R | Wersja |
| Nr zam. | 9200530000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410378 | mm ² - 1,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHI/0,5-1,0/288 | Wersja |
| Nr zam. | 1491650000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301519 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHI/0,5-1,0/485 | Wersja |
| Nr zam. | 1491660000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301410 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIF 2,5F638 R | Wersja |
| Nr zam. | 9200560000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410408 | mm ² - 2,5 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VFSKHI/0,5-1,0/285 | Wersja |
| Nr zam. | 1491640000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301557 | - 1 mm ² |
| Ilość | 100 Szt. | |

Tulejki konektorowe z odgałęzieniem



W pełni izolowane tuleje wtyków płaskich z odgałęzieniem z PVC z tuleją miedzianą

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | LIF 1,5T638 R | Wersja |
| Nr zam. | 9200610000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410453 | mm ² , czerwony |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIF 2,5T638 R | Wersja |
| Nr zam. | 9200620000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2,5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410460 | mm ² , niebieski |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LIF 6T638 R | Wersja |
| Nr zam. | 9200630000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248410477 | mm ² , żółty |
| Ilość | 100 Szt. | |

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

tuleje wtykowe okrągłe


W pełni izolowane tuleje wtyków okrągłych z PVC z tuleją miedzianą

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | LID 2,5F5 RF | Wersja |
| Nr zam. | 9200710000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski |
| GTIN (EAN) | 40322484 10552 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VRSHVI/4,0-6,0 | Wersja |
| Nr zam. | 1492010000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301960 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LID 1,5F4 RF | Wersja |
| Nr zam. | 9200700000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony |
| GTIN (EAN) | 40322484 10545 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VRSHVI/1,5-2,5 | Wersja |
| Nr zam. | 1491990000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301878 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | LID 6,0F5 RF | Wersja |
| Nr zam. | 9200720000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty |
| GTIN (EAN) | 40322484 10569 | |
| Ilość | 100 Szt. | |
| Typ | VRSHV/0,5-1,0 | Wersja |
| Nr zam. | 1491980000 | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301939 | |
| Ilość | 100 Szt. | |