

CTX 500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do łączników koncentrycznych**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|-----------------|---|
| Wykonanie | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, Zacisk sześciokątny |
| Nr zam. | 9006320000 |
| Typ | CTX 500 |
| GTIN (EAN) | 4008190171049 |
| Ilość | 1 Szt. |
| części zamienne | 1121010000 |

CTX 500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość | 250 mm | Szerokość (cale) | 9,842 inch |
| Masa netto | 651,08 g | | |

Dane techniczne

| | | | |
|---------------|--|-----------|---|
| Opis artykułu | narzędzie do zaciskania do złączy koncentrycznych BNC, TNC i N /SW 10,54 | Wykonanie | mechaniczny, bez wymie- nialnych wkładów |
|---------------|--|-----------|---|

Opis styku

| | |
|--------------|----------------------|
| rodzaj styku | złącza koncentryczne |
|--------------|----------------------|

dane narzędzia do zagniatania

| | | | |
|--|---------------------|--|----------|
| Rozpiętość klucza sześciokątnego (A 2) | 2,54 mm | Rozpiętość klucza sześciokątnego (A) | 10,54 mm |
| Stacja do zagniatania, szerokość (B 1) | 12 mm | Stacja do zagniatania, szerokość (B 2) | 3,17 mm |
| rodzaj / profil zacisku | Zacisk sześciokątny | Średnica styku wewnętrznego (D) | 2,9 mm |
| Średnica tulejki zewnętrznej | 12,2 mm | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Pobieranie

| | |
|--------------------------|--|
| Dokumentacja użytkownika | Manual |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
| Broszury | |

CTX 500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



CTX 500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

części zamienne

Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lub tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ERTE GRIFFE CTO | Wykonanie |
| Nr zam. | 1121010000 | Narzędzie do zaciskania, Część zamienna |
| GTIN (EAN) | 4032248902118 | |
| Ilość | 1 Szt. | |