

PZ 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 25mm ² , 50mm ² , Zacisk z karbem
Nr zam.	9006450000
Typ	PZ 50
GTIN (EAN)	4008190095796
Ilość	1 Szt.
części zamienne	9006280000 9202810000

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9,842 inch
Masa netto	595,3 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	Praska	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennalnych wkładów
---------------	--------	-----------	--

Opis styku

obszar zacisku, maks.	50 mm ²	obszar zacisku, min.	25 mm ²
rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 0
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 4		

dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	50 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	25 mm ²
rodzaj / profil zacisku	Zacisk z karbem		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	Manual
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



Przykład zastosowania



PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

części zamienne

Akcesoria / części zamienne

**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE ES PZ 50
Nr zam.	9006280000
GTIN (EAN)	4008190114619
Ilość	1 Szt.

Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Wersja
Nr zam.	9202810000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4032248512577	
Ilość	1 Szt.	

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Przekrój przewodu 50 mm²

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H50,0/41D BL	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9019350000	Gilza na żyłę, standard, 31 mm, 25 mm, niebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190049263		
Ilość	50 Szt.		
Typ	H50,0/36D BL	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9019340000	Gilza na żyłę, standard, 26 mm, 20 mm, niebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190067632		
Ilość	50 Szt.		
Typ	H50,0/36 OLIV	Wersja	opakowanie
Nr zam.	0444200000	Gilza na żyłę, standard, 26 mm, 20 mm, oliwkowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190110284		
Ilość	50 Szt.		

Przekrój znamionowy przewodu 35,0 mm²

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H35,0/30 BE	Wersja	opakowanie
Nr zam.	0317200000	Gilza na żyłę, standard, 19 mm, 16 mm, beżowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190023904		
Ilość	50 Szt.		
Typ	H35,0/39D R	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9019330000	Gilza na żyłę, standard, 28 mm, 25 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190048365		
Ilość	50 Szt.		
Typ	H35,0/32D R	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9019320000	Gilza na żyłę, standard, 19 mm, 18 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190111847		
Ilość	50 Szt.		

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H35,0/39 BE	Wersja	opakowanie
Nr zam.	0317300000	Gilza na żyłę, standard, 28 mm, 25 mm, beżowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190151294		
Ilość	50 Szt.		

Typ	H35,0/30D 16 R	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9019310000	Gilza na żyłę, standard, 19 mm, 16 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190102234		
Ilość	50 Szt.		

Przekrój znamionowy przewodu 25,0 mm²

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H25,0/30 BR	Wersja	opakowanie
Nr zam.	0317000000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 16 mm, brązowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190158231		
Ilość	50 Szt.		

Typ	H25,0/30D 16 GE	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9019280000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 16 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190038380		
Ilość	50 Szt.		

Typ	H25,0/30T SW	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9021190000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 16 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190115166		
Ilość	50 Szt.		

Typ	H25,0/36D GE	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9019300000	Gilza na żyłę, standard, 24 mm, 22 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190054984		
Ilość	50 Szt.		

Typ	H25,0/36 BR	Wersja	opakowanie
Nr zam.	0317100000	Gilza na żyłę, standard, 24 mm, 22 mm, brązowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190049751		
Ilość	50 Szt.		

Typ	H25,0/36T SW	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9021200000	Gilza na żyłę, standard, 24 mm, 22 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190055400		
Ilość	50 Szt.		

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 10,0 mm² - 185,0 mm²Do przewodów 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7-350 MCM)Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany
tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1

- Pakowane luzem w torebki poliestrowe

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H25,0/18	Wersja	opakowanie
Nr zam.	0375300000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190145378		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H50,0/18	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9004210000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190123383		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H35,0/18	Wersja	opakowanie
Nr zam.	0368900000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190145675		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H35,0/25	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9004190000	Gilza na żyłę, standard, 25 mm, 25 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190096083		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H50,0/22S	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9025880000	Gilza na żyłę, standard, 22 mm, 22 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190180430		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H25,0/25	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9004170000	Gilza na żyłę, standard, 25 mm, 25 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190021863		
Ilość	250 Szt.		
Typ	H35,0/30S	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9451000000	Gilza na żyłę, standard, 30 mm, 30 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190071516		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H35,0/32	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9004200000	Gilza na żyłę, standard, 32 mm, 32 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190077303		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H25,0/32	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9004180000	Gilza na żyłę, standard, 32 mm, 32 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190113162		
Ilość	100 Szt.		

PZ 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria**

Typ	H50,0/32	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9004220000	Gilza na żyłę, standard, 32 mm, 32 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190059606		
Ilość	100 Szt.		