

DMS 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jednoręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	DMS 3, Elektryczny wkrętak dynamometryczny
Nr zam.	9007440000
Typ	DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404987
Ilość	1 Szt.

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Wysokość	127 mm	Wysokość (cale)	5 inch
Szerokość	239 mm	Szerokość (cale)	9,409 inch
Średnica	35 mm	Masa netto	411,23 g

Dane techniczne

Opis artykułu	akumulatorowy wkrętak dynamometryczny z napędem 1/4" napęd
---------------	--

Narzędzia do skręcania

Nastawa momentu dokręcającego, max. 3 Nm	Nastawa momentu dokręcającego, min. 0,3 Nm
--	--

Wkrętak elektryczny

Akumulatory	celki Ni-Mh	Ciężar	400 g
Ciężar akumulatora	122 g	Nastawa momentu dokręcającego, max. 3 Nm	
Nastawa momentu dokręcającego, min.	0,3 Nm	Prędkość obrotowa biegu jałowego	200 i 400 min ⁻¹
Uchwyt końcówki	1/4" DIN 3126 kształt E6,3	napięcie akumulatora	2,4 V
napięcie znamionowe	2,4 V		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania



DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Asortyment końcówek E6,3



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT-BOX WI DMS 3	Wersja
Nr zam.	9024970000	Akcesoria, Narzędzie montażowe
GTIN (EAN)	4032248068067	
Ilość	1 Szt.	

Końcówki E6,3 - krzyż Phillips / Recess



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny
bity z rowkiem krzyżowym Typ Phillips-Recess PH/DIN
5260, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6,3 PH2X70	Wersja
Nr zam.	9024090000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870720	
Ilość	5 Szt.	

Typ	BIT E6,3 PH1X70	Wersja
Nr zam.	9024080000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870744	
Ilość	5 Szt.	

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Końcówki E6,3 - płaskie

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny
bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Wersja
Nr zam.	9024030000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852658	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Wersja
Nr zam.	9025590000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190151935	
Ilość	10 Szt.	
Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Wersja
Nr zam.	9024020000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852627	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Wersja
Nr zam.	9024000000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852634	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Wersja
Nr zam.	9024040000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852665	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Wersja
Nr zam.	9202750000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4032248504725	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Wersja
Nr zam.	9202740000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4032248504718	
Ilość	5 Szt.	

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

DMS PRO



Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jednoręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LG DMS PRO/ DMS 3	Wersja
Nr zam.	9007460000	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
Ilość	1 Szt.	

Końcówki E6,3 - krzyż Pozidriv / Supadriv



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny bity z rowkiem krzyżowym Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Wersja
Nr zam.	9024110000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870706	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Wersja
Nr zam.	9024100000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870713	
Ilość	5 Szt.	

DMS 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****DMS 3**

Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jednoręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AKKU DMS 3	Wersja
Nr zam.	9007450000	DMS 3, Bateria
GTIN (EAN)	4008190450106	
Ilość	1 Szt.	