

**DMS 3 SET 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jednoręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	DMS 3, Elektryczny wkrętak dynamometryczny
Nr zam.	<a href="#">9007470000</a>
Typ	DMS 3 SET 1
GTIN (EAN)	4008190299224
Ilość	1 Szt.

## DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	205 mm	Głębokość (cale)	8,071 inch
Szerokość	325 mm	Szerokość (cale)	12,795 inch
Masa netto	1 770 g		

## Dane techniczne

Opis artykułu	akumulatorowy wkrętak dynamometryczny wraz z akumulatorem, ładowarką, bitami, walizką z tworzywa sztucznego
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Narzędzia do skręcania

Nastawa momentu dokręcającego, max. 3 Nm	Nastawa momentu dokręcającego, min. 0,3 Nm
------------------------------------------	--------------------------------------------

## Wkrętak elektryczny

Akumulatory	celki Ni-Mh	Ciężar	2 004 g
Ciężar akumulatora	122 g	Nastawa momentu dokręcającego, max. 3 Nm	
Nastawa momentu dokręcającego, min.	0,3 Nm	Prędkość obrotowa biegu jałowego	200 i 400 min <sup>-1</sup>
Uchwyt końcówki	1/4" DIN 3126 kształt E6,3	napięcie akumulatora	2,4 V
napięcie znamionowe	2,4 V		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	------------------------------------------

## DMS 3 SET 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Przykład zastosowania



**DMS 3 SET 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Końcówki E6,3 - krzyż Pozidriv / Supadriv**

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny bity z rowkiem krzyżowym Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9024100000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870713	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9024110000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870706	
Ilość	5 Szt.	

**Asortyment końcówek E6,3**

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	BIT-BOX WI DMS 3	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9024970000</a>	Akcesoria, Narzędzie montażowe
GTIN (EAN)	4032248068067	
Ilość	1 Szt.	

## DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Końcówki E6,3 - płaskie

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9024020000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852627	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9024000000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852634	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9202740000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4032248504718	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9202750000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4032248504725	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9025590000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190151935	
Ilość	10 Szt.	
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9024030000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852658	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9024040000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852665	
Ilość	5 Szt.	

## DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Końcówki E6,3 - krzyż Phillips / Recess

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny bity z rowkiem krzyżowym Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6,3 PH2X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9024090000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870720	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 PH1X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9024080000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870744	
Ilość	5 Szt.	

## DMS 3



Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jednoręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LG DMS PRO/ DMS 3	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9007460000</a>	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AKKU DMS 3	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9007450000</a>	DMS 3, Bateria
GTIN (EAN)	4008190450106	
Ilość	1 Szt.	