

STRIPAX PLUS 2.5 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Narzędzia do cięcia, odizolowywania oraz zaprasowywania do połączonych w taśmy tulejek kablowych**

- Cięcie
- Odizolowywanie
- Zaprasowywanie
- Automatycznie podawanie tulejek kablowych
- Grzechotka zapewnia precyzję zacisku
- Możliwość odblokowania w przypadku nieprawidłowego działania
- Wydajność: tylko jedno narzędzie potrzebne do pracy z kablem, a tym samym znaczne oszczędności czasu
- Możliwa obróbka wyłącznie tulejek kablowych połączonych w taśmy, po 50 sztuk każda, produkowanych przez Weidmüller. Zastosowanie tulejek kablowych na szpulkach może doprowadzić do zniszczenia narzędzia.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	narzędzia do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	9011980000
Typ	STRIPAX PLUS 2.5 ZERT
GTIN (EAN)	4008190004613
Ilość	1 Szt.
części zamienne	9050340000 2917160000

STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	210 mm	Szerokość (cale)	8,268 inch
Masa netto	307 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	Praska
---------------	--------

Opis styku

obszar zacisku, maks.	2,5 mm ²	obszar zacisku, min.	0,5 mm ²
rodzaj styku	połączone pasy tulejek kablowych	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 14
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 20		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe
-------------------------	-----------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Pobieranie

Powiadomienie o zmianie produktu	Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5 Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5
Dokumentacja użytkownika	Manual
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania



Przykład zastosowania



Przykład zastosowania



STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

części zamienne

Akcesoria / części zamienne

**Narzędzia do cięcia, odizolowywania oraz zaprasowywania do połączonych w taśmy tulejek kablowych**

- Cięcie
- Odizolowywanie
- Zaprasowywanie
- Automatycznie podawanie tulejek kablowych
- Grzechotka zapewnia precyzję zacisku
- Możliwość odblokowania w przypadku nieprawidłowego działania
- Wydajność: tylko jedno narzędzie potrzebne do pracy z kablem, a tym samym znaczne oszczędności czasu
- Możliwa obróbka wyłącznie tulejek kablowych połączonych w taśmy, po 50 sztuk każda, produkowanych przez Weidmüller. Zastosowanie tulejek kablowych na szpulkach może doprowadzić do zniszczenia narzędzia.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ ERTE AIME SPX P II

Nr zam. [2917160000](#)

GTIN (EAN) 4099986548121

Ilość 1 Szt.

Typ ERSATZMESSER STRIPAX PL

Wykonanie

Nr zam. [9050340000](#)

Zapasowy nóż

GTIN (EAN) 4008190350949

Ilość 5 Szt.

STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/14T GR BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004370000	Gilza na żyłę, standard, 11 mm, 8 mm, szary	Szpula
GTIN (EAN)	4008190052508		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H2,5/14D BL BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004360000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski	Szpula
GTIN (EAN)	4008190083397		opakowana
Ilość	500 Szt.		

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14T SW BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021960000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny	Szpula
GTIN (EAN)	4008190262389		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/14D SW BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004350000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny	Szpula
GTIN (EAN)	4008190005474		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/14 R BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004340000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	Tape
GTIN (EAN)	4008190080723		
Ilość	500 Szt.		

STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria / części zamienne



Narzędzia do cięcia, odizolowywania oraz zaprasowywania do połączonych w taśmy tulejek kablowych

- Cięcie
- Odizolowywanie
- Zaprasowywanie
- Automatycznie podawanie tulejek kablowych
- Grzechotka zapewnia precyzję zacisku
- Możliwość odblokowania w przypadku nieprawidłowego działania
- Wydajność: tylko jedno narzędzie potrzebne do pracy z kablem, a tym samym znaczne oszczędności czasu
- Możliwa obróbka wyłącznie tulejek kablowych połączonych w taśmy, po 50 sztuk każda, produkowanych przez Weidmüller. Zastosowanie tulejek kablowych na szpulkach może doprowadzić do zniszczenia narzędzia.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ ERTE AIME SPX P II

Nr zam. [2917160000](#)

GTIN (EAN) 4099986548121

Ilość 1 Szt.

Typ ERSATZMESSER STRIPAX PL

Wykonanie

Nr zam. [9050340000](#)

Zapasowy nóż

GTIN (EAN) 4008190350949

Ilość 5 Szt.

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ H0,75/14T HBL BD

Wykonanie

opakowanie

Nr zam. [9004310000](#)

Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski

Szpula

GTIN (EAN) 4008190179298

opakowana

Ilość 500 Szt.

Typ H0,75/14D GR BD

Wykonanie

opakowanie

Nr zam. [9004300000](#)

Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary

Szpula

GTIN (EAN) 4008190154837

opakowana

Ilość 500 Szt.

STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H0,75/14 W BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004290000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	Szpula
GTIN (EAN)	4008190006778		opakowana
Ilość	500 Szt.		

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14T W BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021930000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	Szpula
GTIN (EAN)	4008190262402		opakowana
Ilość	500 Szt.		

Typ	H0,5/14D W BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004280000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	Szpula
GTIN (EAN)	4008190162627		opakowana
Ilość	500 Szt.		

Typ	H0,5/14 OR BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004270000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy	Szpula
GTIN (EAN)	4008190091774		opakowana
Ilość	500 Szt.		

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/14D R BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004330000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	Szpula
GTIN (EAN)	4008190047498		opakowana
Ilość	500 Szt.		

Typ	H1,0/14 GE BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004320000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty	Szpula
GTIN (EAN)	4008190167523		opakowana
Ilość	500 Szt.		

Data sporządzenia 23 maja 2024 15:45:31 CEST

STRIPAX PLUS 2.5 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria**

Typ	H1,0/14T R BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021950000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	Szpula
GTIN (EAN)	4008190262747		opakowana
Ilość	500 Szt.		