

PZ 6 ROTO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.14mm², 6mm², Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	9014350000
Typ	PZ 6 ROTO
GTIN (EAN)	4008190406615
Ilość	1 Szt.
części zamienne	9014480000 9202810000 9054820000

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0,866 inch
Wysokość	80 mm	Wysokość (cale)	3,15 inch
Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7,874 inch
Masa netto	427,28 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	Praska	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--------	-----------	-------------------------------------

Opis styku

obszar zacisku, maks.	6 mm ²	obszar zacisku, min.	0,14 mm ²
rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 10
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 26		

dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	6 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,14 mm ²
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	Manual
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

części zamienne

Akcesoria / części zamienne

**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Typ ERTE ES PZ 6 ROTO

Nr zam. [9014480000](#)

GTIN (EAN) 4008190877385

Ilość 1 Szt.

Typ ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...

Nr zam. [9054820000](#)

GTIN (EAN) 4032248109289

Ilość 1 Szt.

Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ ERTE GRIFFE PZ

Nr zam. [9202810000](#)

GTIN (EAN) 4032248512577

Ilość 1 Szt.

Wykonanie

Narzędzie do zaciskania, Część zamienna

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14T HBL BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004310000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski	Szpula
GTIN (EAN)	4008190179298		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/14D GR BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004300000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary	Szpula
GTIN (EAN)	4008190154837		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/14 W BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004290000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	Szpula
GTIN (EAN)	4008190006778		opakowana
Ilość	500 Szt.		

łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



- Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14D W BD GSP	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9005860000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	Szpula
GTIN (EAN)	4008190275921		
Ilość	5 000 Szt.		
Typ	H0,5/14 OR BD GSP	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9005810000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy	Szpula
GTIN (EAN)	4008190275877		
Ilość	5 000 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,25/10T GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021010000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190109103		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,25/10 HBL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025740000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, Jasnoniebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190092054		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,25/12T GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021020000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190184230		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,25/12 HBL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025760000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190010027		
Ilość	500 Szt.		

Worek typu Multi



- Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu
 - Odporność cieplna do 105°C
- Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14S R SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025720000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	Worek
GTIN (EAN)	4008190072681		MultiPack
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/14T GR BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004370000	Gilza na żyłę, standard, 11 mm, 8 mm, szary	Szpula
GTIN (EAN)	4008190052508		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H2,5/14D BL BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004360000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski	Szpula
GTIN (EAN)	4008190083397		opakowana
Ilość	500 Szt.		

Torebka wielokrotna



- w worku multi-pack (5 x 100 szt.)
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/19D ZH BL SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004430000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, niebieski	Worek
GTIN (EAN)	4008190099367		MultiPack
Ilość	250 Szt.		
Typ	H2,5/19T ZH GR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018580000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary	Worek
GTIN (EAN)	4008190272647		MultiPack
Ilość	250 Szt.		
Typ	H2,5/21D ZH BL SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004740000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, niebieski	Worek
GTIN (EAN)	4008190031923		MultiPack
Ilość	250 Szt.		
Typ	H2,5/21 ZH GR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9005150000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary	Worek
GTIN (EAN)	4008190482732		MultiPack
Ilość	250 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Asortyment tulejek na żyłę z kołnierzem plastikowym



Skrzynka wypełniona końcówkami tulejkowymi z kołnierzami z tworzywa sztucznego:

- kod koloru Weidmüller
- kod koloru DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025430000	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: DIN	skrzynia
GTIN (EAN)	4008190337162		
Ilość	1 Szt.		
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025400000	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: DIN	skrzynia
GTIN (EAN)	4008190341596		
Ilość	1 Szt.		
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025920000	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmüller	skrzynia
GTIN (EAN)	4008190101442		
Ilość	1 Szt.		
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025900000	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmüller	skrzynia
GTIN (EAN)	4008190109202		
Ilość	1 Szt.		
Typ	H-BOX 0,14-0,75QMM	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025410000	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmüller	skrzynia
GTIN (EAN)	4008190341602		
Ilość	1 Szt.		

łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



- Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14D GR BD GSP	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9005870000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary	Szpula
GTIN (EAN)	4008190275938		
Ilość	5 000 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H0,75/14T BL BD GSP	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9005900000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski	Szpula
GTIN (EAN)	4008190275969		
Ilość	5 000 Szt.		

Typ	H0,75/14 W BD GSP	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9005820000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	Szpula
GTIN (EAN)	4008190275884		
Ilość	5 000 Szt.		

Torebka wielokrotna



- w worku multi-pack (5 x 100 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/14S BL SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9046230000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski	Worek
GTIN (EAN)	4032248298631		MultiPack
Ilość	500 Szt.		

Typ	H2,5/15T GR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021240000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary	Worek
GTIN (EAN)	4008190115302		MultiPack
Ilość	500 Szt.		

Typ	H2,5/15 BL SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9026100000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski	Worek
GTIN (EAN)	4008190141141		MultiPack
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

W worku typu Multi



- Stożkowy wlot kablowy z polipropylenu
- Odporność cieplna do 105°C

dla przewodów od 1,5 do 16 mm² (AWG 16-6)
z miedzi pocynowanej
tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/19,5X GR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9006750000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 10 mm, szary	Worek
GTIN (EAN)	4008190332297		MultiPack
Ilość	100 Szt.		

Torebka wielokrotna



- w worku multi-pack (5 x 100 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/14D R SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019420000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	Worek
GTIN (EAN)	4008190189099		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/14 GE SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9026080000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty	Worek
GTIN (EAN)	4008190026158		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/12 GE SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9028310000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty	Worek
GTIN (EAN)	4008190902070		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/18 GE SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9028340000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, żółty	Worek
GTIN (EAN)	4008190902100		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/16 GE SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9028320000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, żółty	Worek
GTIN (EAN)	4008190902087		MultiPack
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Worek typu Multi



- Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu
 - Odporność cieplna do 105°C
- Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14S W SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025700000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	Worek
GTIN (EAN)	4008190144104		MultiPack
Ilość	500 Szt.		

Dostarczane luzem w worku polietylenowym



- Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu
 - Odporność cieplna do 105°C
- Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14S R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025980000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190080730		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/12S R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025690000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190059439		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/14DS SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025240000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190085599		
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/27T ZH GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037660000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190493387		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H2,5/19D ZH BL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037500000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, niebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190493073		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H2,5/21D ZH BL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037510000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, niebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190493080		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H2,5/27D ZH BL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037520000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, niebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190493097		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H2,5/19T ZH GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037640000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190493325		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H2,5/21T ZH GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037650000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190493356		
Ilość	100 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/19T GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021080000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190149345		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H2,5/15T GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021070000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190128944		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H2,5/19D BL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019170000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, niebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190178024		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H2,5/25D BL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019180000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, niebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190101145		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H2,5/15D BL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019160000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190028732		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H2,5/25T GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021090000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190060916		
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Torebka wielokrotna



- w workach MultiPack (5 x 100 szt.)
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/16 ZH W SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004900000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, biały	Worek
GTIN (EAN)	4008190482671		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/16T ZH HBL SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9005140000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm,	Worek
GTIN (EAN)	4008190482725	Jasnoniebieski	MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/15T ZH BL SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018570000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm,	Worek
GTIN (EAN)	4008190272630	Jasnoniebieski	MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/14D ZH GR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018520000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, szary	Worek
GTIN (EAN)	4008190097998		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/16D ZH GR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004770000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary	Worek
GTIN (EAN)	4008190038816		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/14 ZH W SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018510000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały	Worek
GTIN (EAN)	4008190019914		MultiPack
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 ZH OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037200000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4008190492397	pomarańczowy	
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/16D ZH W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037390000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190492878		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/14D ZH W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037380000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190492861		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/18 ZH OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037220000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4008190492694	pomarańczowy	
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/16 ZH OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037210000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4008190492687	pomarańczowy	
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/18D ZH W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037400000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190492892		
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Torebka wielokrotna



- W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.)
- kod koloru Weidmüller
- kod koloru DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/15 ZH GE SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018530000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, żółty	Worek
GTIN (EAN)	4008190066925		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/19 ZH GE SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004910000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm, żółty	Worek
GTIN (EAN)	4008190482688		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/15D ZH R SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018540000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm,	Worek
GTIN (EAN)	4008190188832	czerwony	MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/19D ZH R SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004760000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm,	Worek
GTIN (EAN)	4008190160951	czerwony	MultiPack
Ilość	500 Szt.		

Asortyment bliźniaczych tulejek na żyłę



Skrzynka wypełniona bliźniaczymi końcówkami tulejkowymi z kołnierkami z tworzywa sztucznego:

- kod koloru Weidmüller

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025390000	Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: Weidmüller	skrzynia
GTIN (EAN)	4008190341015		
Ilość	1 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



- Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14 R BD GSP	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9005840000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	Szpula
GTIN (EAN)	4008190275907		
Ilość	5 000 Szt.		
Typ	H1,5/14D SW BD GSP	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9005890000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny	Szpula
GTIN (EAN)	4008190275952		
Ilość	5 000 Szt.		
Typ	H1,5/14S GN BD GSP	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9028370000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, zielony	Szpula
GTIN (EAN)	4032248318537		
Ilość	5 000 Szt.		

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14T SW BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021960000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny	Szpula
GTIN (EAN)	4008190262389		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/14D SW BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004350000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny	Szpula
GTIN (EAN)	4008190005474		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/14 R BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004340000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	Tape
GTIN (EAN)	4008190080723		
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/20D GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019200000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190126575		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H4,0/26D GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019210000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190002336		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H4,0/18T OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021100000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190061708		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H4,0/20T OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021110000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, pomarańczowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190035754		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H4,0/26T OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021120000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, pomarańczowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190092825		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H4,0/18D GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019190000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190141349		
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/24D SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019150000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190151676		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/16 R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0635100000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190141745		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/14 R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0463100000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190065089		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/18D SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019140000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190046026		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/16D SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019130000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190023331		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/14D SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019120000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190153793		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/24 R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0565600000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190187071		
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Dostarczane luzem w worku polietylenowym



- Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu
 - Odporność cieplna do 105°C
- Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/20DS GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9203630000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4032248565078		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H4,0/14DS GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9028520000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4032248049035		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H4,0/15TS OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9036230000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy	luzem
GTIN (EAN)	4032248068029		
Ilość	500 Szt.		

Dostarczane luzem w worku polietylenowym



- Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu
 - Odporność cieplna do 105°C
- Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/14S GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025970000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190063733		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/14S R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018560000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190207984		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/22DS R ZH	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9036330000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 14 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4032248338566		
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H1,0/15S ZH GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018690000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4032248017720		
Ilość	500 Szt.		

W worku typu Multi



- W worku multi-pack
- w kolorze wg kodu kolorów Weidmüller

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/17,5X SW SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9006590000	Gilza na żyłę, standard, 13 mm, 8 mm, czarny	Worek
GTIN (EAN)	4008190332259		MultiPack
Ilość	100 Szt.		
Typ	H1,5/19,5X SW SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9006630000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 10 mm, czarny	Worek
GTIN (EAN)	4008190332266		MultiPack
Ilość	100 Szt.		

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14T W BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021930000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	Szpula
GTIN (EAN)	4008190262402		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/14D W BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004280000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	Szpula
GTIN (EAN)	4008190162627		opakowana
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H0,5/14 OR BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004270000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy	Szpula
GTIN (EAN)	4008190091774		opakowana
Ilość	500 Szt.		

Worek typu Multi



- Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu
 - Odporność cieplna do 105°C
- Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/14S GE SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025710000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty	Worek
GTIN (EAN)	4008190031442		MultiPack
Ilość	500 Szt.		

Typ	H1,0/15S ZH GE SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018650000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, żółty	Worek
GTIN (EAN)	4032248011407		MultiPack
Ilość	500 Szt.		

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/26 ZH R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037310000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190492786		
Ilość	100 Szt.		

Typ	H1,5/20 ZH R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037300000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190492779		
Ilość	500 Szt.		

Typ	H1,5/20D ZH SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037480000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190493059		
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H1,5/16D ZH SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037470000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190493042		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/16 ZH R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037290000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190492762		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/26D ZH SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037490000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190493066		
Ilość	100 Szt.		

Torebka wielokrotna



- w worku multi-pack (5 x 100 szt.)
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/22T ZH OR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018590000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, pomarańczowy	Worek
GTIN (EAN)	4008190272654		MultiPack
Ilość	100 Szt.		
Typ	H4,0/22D ZH GR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004730000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary	Worek
GTIN (EAN)	4008190161811		MultiPack
Ilość	100 Szt.		

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/22D ZH GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037530000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190493103		
Ilość	100 Szt.		

Data sporządzenia 23 maja 2024 18:17:31 CEST

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H4,0/28D ZH GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037540000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190493110		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H4,0/28T ZH OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037680000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, pomarańczowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190493479		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H4,0/22T ZH OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037670000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, pomarańczowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190493431		
Ilość	100 Szt.		

Torebka wielokrotna



- Kod koloru wg Weidmüller
- w workach MultiPack (5 x 100 szt.)

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,25/12T GE SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021220000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty	Worek
GTIN (EAN)	4008190153786		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,25/10 HBL SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9026050000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, Jasnoniebieski	Worek
GTIN (EAN)	4008190138288		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,25/10T GE SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021210000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty	Worek
GTIN (EAN)	4008190045555		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,25/12 HBL SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025780000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski	Worek
GTIN (EAN)	4008190053239		MultiPack
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



- końcówki tulejkowe w taśmach na szpulce (5 000 szt.)
- Kod koloru wg Weidmüller

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,34/12 TK BD GSP	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004390000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, turkusowy	Szpula
GTIN (EAN)	4008190881016		
Ilość	5 000 Szt.		

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



Do następujących przewodów: 2 Nr 0,75 mm² (2 No AWG 18)

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/24 ZH W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037250000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190492724		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/14 ZH W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037230000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190853976		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/14D ZH GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037410000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190492984		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/24T ZH HBL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037630000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4008190493271	Jasnoniebieski	
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/16T ZH HBL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037620000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4008190493264	Jasnoniebieski	
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H0,75/16 ZH W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037240000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190492717		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/16D ZH GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037420000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190492991		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/14T ZH HBL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037610000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm,	luzem
GTIN (EAN)	4008190493233	Jasnoniebieski	
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/24D ZH GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037430000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 18 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190493004		
Ilość	500 Szt.		

Torebka wielokrotna



- w worku multi-pack (5 x 100 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/12 OR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9028260000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, pomarańczowy	Worek
GTIN (EAN)	4008190902025		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/14 OR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9026060000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy	Worek
GTIN (EAN)	4008190122201		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/14D W SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019400000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	Worek
GTIN (EAN)	4008190066024		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/16 OR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9028270000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy	Worek
GTIN (EAN)	4008190902049		MultiPack
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Torebka wielokrotna



- w workach MultiPack (5 x 100 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 ZH OR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004440000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm,	Worek
GTIN (EAN)	4008190198473	pomarańczowy	MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/14D ZH W SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004780000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, biały	Worek
GTIN (EAN)	4008190188481		MultiPack
Ilość	500 Szt.		

Dostarczane luzem w worku polietylenowym



- W worku multi-pack
- w kolorze wg kodu kolorów Weidmüller
- Kodowanie barwne DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,34/11 S TK	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9204090000	Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, turkusowy	luzem
GTIN (EAN)	4032248593026		
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



- Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/14 GE BD GSP	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9005830000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty	Szpula
GTIN (EAN)	4008190275891		
Ilość	5 000 Szt.		
Typ	H1,0/14D R BD GSP	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9005880000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	Szpula
GTIN (EAN)	4008190275945		
Ilość	5 000 Szt.		

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/16T HBL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021050000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, Jasnoniebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190096175		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/14D GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019040000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190099077		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/18T HBL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021060000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, Jasnoniebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190071158		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/12 W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0409600000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190079826		
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H0,75/14 W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0462900000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190033248		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/16 W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025860000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190141967		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/18 W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025910000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190063702		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/18D GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019060000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190049560		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/12T HBL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021030000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, Jasnoniebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190152901		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/14T HBL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021040000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190083168		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/12D GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019030000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190127787		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/16D GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019050000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4008190033002		
Ilość	500 Szt.		

Torebka wielokrotna



- W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.)
- kod koloru Weidmüller
- kod koloru DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/20D SW ZH SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004750000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, czarny	Worek
GTIN (EAN)	4008190055431		MultiPack
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H1,5/20 ZH R SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004920000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm,	Worek
GTIN (EAN)	4008190482695	czerwony	MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/16D ZH SW SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004420000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czarny	Worek
GTIN (EAN)	4008190167455		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/16 ZH R SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004410000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm,	Worek
GTIN (EAN)	4008190009397	czerwony	MultiPack
Ilość	500 Szt.		

Torebka wielokrotna



- w worku multi-pack (5 x 100 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/16 R SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9028350000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czerwony	Worek
GTIN (EAN)	4008190902117		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/14D SW SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019430000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny	Worek
GTIN (EAN)	4008190107420		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/14 R SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9026090000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	Worek
GTIN (EAN)	4008190137168		MultiPack
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Dostarczane luzem w worku polietylenowym



- Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu
 - Odporność cieplna do 105°C
- Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14TS HBL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018550000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190207991		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/19S ZH W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9202820000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 12 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4032248515769		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/15S W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9204240000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 9 mm, Jasnoniebieski	luzem
GTIN (EAN)	4032248621545		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/14S W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025960000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190009878		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/19DS ZH GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9202830000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 21 mm, 12 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4032248515776		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/19TS ZH HBL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9202840000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm, Jasnoniebieski	luzem
GTIN (EAN)	4032248515783		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/14DS GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9028580000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4032248159475		
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm²

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/20D GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019220000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190151607		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/26T GN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021140000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190022501		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/20T GN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021130000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190111731		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/26D GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019230000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190072117		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/26 SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0565700000	Gilza na żyłę, standard, 20 mm, 18 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190026837		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/20 SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0533500000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190183905		
Ilość	100 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Dostarczane luzem w worku polietylenowym



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/16S OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9202900000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy	luzem
GTIN (EAN)	4032248519026		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/14S W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004590000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190862060		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/16 DS W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9202910000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4032248519019		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/14S OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004560000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190286132		
Ilość	500 Szt.		

Torebka wielokrotna



- W worku multi-pack
- w kolorze wg kodu kolorów Weidmüller
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H4,0/18T OR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021250000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy	Worek
GTIN (EAN)	4008190159313		MultiPack
Ilość	250 Szt.		
Typ	H4,0/18 GR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9026010000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary	Worek
GTIN (EAN)	4008190117382		MultiPack
Ilość	250 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 0,25 mm² - 6,0 mm²Do przewodów 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany
tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1

- Pakowane luzem w torebki poliestrowe

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/12	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0191900000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190026851		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/18	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004070000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190105761		
Ilość	1 000 Szt.		
Typ	H0,25/5	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9018910000	Gilza na żyłę, standard, 5 mm, 5 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190068134		
Ilość	1 000 Szt.		
Typ	H2,5/10	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004080000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190145446		
Ilość	1 000 Szt.		
Typ	H1,5/10	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0186500000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190039592		
Ilość	1 000 Szt.		
Typ	H1,0/10	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0282800000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190006662		
Ilość	1 000 Szt.		
Typ	H1,5/12	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004060000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190147938		
Ilość	1 000 Szt.		
Typ	H6,0/18	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004130000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190143626		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H4,0/18	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004110000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190148348		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/6	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0282700000	Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190019013		
Ilość	1 000 Szt.		

Data sporządzenia 23 maja 2024 18:17:31 CEST

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H2,5/18	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004090000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 18 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190147921		
Ilość	1 000 Szt.		
Typ	H2,5/7	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0373000000	Gilza na żyłę, standard, 7 mm, 7 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190173463		
Ilość	1 000 Szt.		
Typ	H4,0/9	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0373100000	Gilza na żyłę, standard, 9 mm, 9 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190164669		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H2,5/12	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0186100000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190172954		
Ilość	1 000 Szt.		
Typ	H4,0/15	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004100000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 15 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190119003		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/7	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0372700000	Gilza na żyłę, standard, 7 mm, 7 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190064525		
Ilość	1 000 Szt.		
Typ	H4,0/12	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0244100000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 12 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190179830		
Ilość	1 000 Szt.		
Typ	H6,0/15	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0124700000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 15 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190003807		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H6,0/10	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004120000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190104795		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/6	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0372600000	Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190180263		
Ilość	1 000 Szt.		
Typ	H0,75/10	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0542500000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190037482		
Ilość	1 000 Szt.		
Typ	H0,5/6	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0282600000	Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190184025		
Ilość	1 000 Szt.		
Typ	H0,5/10	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004050000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 10 mm, Nie	luzem
GTIN (EAN)	4008190153052		
Ilość	1 000 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Torebka wielokrotna



- w workach MultiPack (5 x 100 szt.)
- Kod koloru wg Weidmüller

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,34/12 TK SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025790000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, turkusowy	Worek
GTIN (EAN)	4008190121174		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,34/10 TK SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9026030000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, turkusowy	Worek
GTIN (EAN)	4008190177171		MultiPack
Ilość	500 Szt.		

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/14D R BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004330000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	Szpula
GTIN (EAN)	4008190047498		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/14 GE BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9004320000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty	Szpula
GTIN (EAN)	4008190167523		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/14T R BD	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021950000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	Szpula
GTIN (EAN)	4008190262747		opakowana
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/18D R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019110000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190174828		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/14 GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0463000000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190024697		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/18 GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025930000	Gilza na żyłę, standard, 15 mm, 12 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190101497		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/16D R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019100000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190159986		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/16 GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025950000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190037291		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/12D R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019070000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190029074		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/14D R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019080000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190090623		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/12 GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0409700000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190152222		
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Dostarczane luzem w worku polietylenowym



- Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu
 - Odporność cieplna do 105°C
- Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/16 TS GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9036210000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4032248068005		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H2,5/16DS BL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9036220000	Gilza na żyłę, standard, 13 mm, 10 mm, niebieski	luzem
GTIN (EAN)	4032248068012		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H2,5/14TS GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9426770000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4032248160693		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H2,5/12DS BL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9028490000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, niebieski	luzem
GTIN (EAN)	4032248049028		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H2,5/14DS BL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	1333100000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski	luzem
GTIN (EAN)	4008190160364		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H2,5/12TS GR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9036200000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, szary	luzem
GTIN (EAN)	4032248067992		
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,34/12 TK	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025770000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, turkusowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190067960		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,34/10 TK	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025750000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, turkusowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190105365		
Ilość	500 Szt.		

pakowane luzem w torebkach polietylenowych

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14 OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0690700000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190015770		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/18 OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	1076980000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, pomarańczowy	luzem
GTIN (EAN)	4032248834631		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/18D W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	1076990000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4032248834624		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/12 OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	0409500000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, pomarańczowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190090456		
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H0,5/16D W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019020000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190047108		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/14D W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019010000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190120931		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/12D W	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019000000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, biały	luzem
GTIN (EAN)	4008190085728		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/16 OR	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9025870000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, pomarańczowy	luzem
GTIN (EAN)	4008190025045		
Ilość	500 Szt.		

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/23T ZH GN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037690000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190493486		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/29 ZH SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037330000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190492809		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/29T ZH GN	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037700000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, zielony	luzem
GTIN (EAN)	4008190493509		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/23 ZH SW	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037320000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, czarny	luzem
GTIN (EAN)	4008190492793		
Ilość	100 Szt.		
Typ	H6,0/29D ZH GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037560000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 24 mm, 18 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190493134		
Ilość	100 Szt.		

Data sporządzenia 23 maja 2024 18:17:31 CEST

Aktualizacja katalogu 18.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

40

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H6,0/23D ZH GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037550000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190493127		
Ilość	100 Szt.		

W worku typu Multi



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/21,5X BL SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9006710000	Gilza na żyłę, standard, 17 mm, 12 mm, niebieski	Worek
GTIN (EAN)	4008190332280		MultiPack
Ilość	100 Szt.		

Typ	H2,5/17,5X BL SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9006670000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 8 mm, niebieski	Worek
GTIN (EAN)	4008190332273		MultiPack
Ilość	100 Szt.		

W worku typu Multi



- Stożkowy wlot kablowy z polipropylenu
- Odporność cieplna do 105°C

dla przewodów od 1,5 do 16 mm² (AWG 16-6)
z miedzi pocynowanej
tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/23X GE SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9006790000	Gilza na żyłę, standard, 17 mm, 12 mm, żółty	Worek
GTIN (EAN)	4008190332303		MultiPack
Ilość	100 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Przekrój znamionowy przewodu 0,14 mm²

- Kod koloru wg Weidmüller
- w workach MultiPack (5 x 100 szt.)

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,14/10T BR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9028250000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, brązowy	Worek
GTIN (EAN)	4008190902018		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,14/12 GR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9028240000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary	Worek
GTIN (EAN)	4008190902001		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,14/10 GR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9005180000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, szary	Worek
GTIN (EAN)	4008190859909		MultiPack
Ilość	500 Szt.		

Torebka wielokrotna



- w worku multi-pack (5 x 100 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/12 W SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9028280000	Gilza na żyłę, standard, 8 mm, 6 mm, biały	Worek
GTIN (EAN)	4008190902216		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/14 W SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9026070000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	Worek
GTIN (EAN)	4008190187163		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/14T HBL SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9021230000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski	Worek
GTIN (EAN)	4008190153106		MultiPack
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H0,75/16 W SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9028290000	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, biały	Worek
GTIN (EAN)	4008190902056		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/14D GR SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9019410000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary	Worek
GTIN (EAN)	4008190164096		MultiPack
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/18 W SV	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9028300000	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, biały	Worek
GTIN (EAN)	4008190902063		MultiPack
Ilość	500 Szt.		

pakowane luzem w torebkach polietylenowych



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/19 ZH GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037270000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190492748		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/15 ZH GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037260000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190492731		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/15D ZH R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037440000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190493011		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/25D ZH R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037460000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 22 mm, 18 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190493035		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/19D ZH R	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037450000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 16 mm, 12 mm, czerwony	luzem
GTIN (EAN)	4008190493028		
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/25 ZH GE	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9037280000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 22 mm, 18 mm, żółty	luzem
GTIN (EAN)	4008190492755		
Ilość	500 Szt.		

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Dostarczane luzem w worku polietylenowym



- W worku multi-pack
- w kolorze wg kodu kolorów Weidmüller

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/24 XS SW	Wykonanie		opakowanie	
Nr zam.	9202870000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 14.5 mm, czarny		luzem	
GTIN (EAN)	4032248517947				
Ilość	100 Szt.				

Torebka wielokrotna



- w worku multi-pack (5 x 100 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6,0/23D ZH GE SV	Wykonanie		opakowanie	
Nr zam.	9004720000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, żółty		Worek	
GTIN (EAN)	4008190962210			MultiPack	
Ilość	100 Szt.				
Typ	H6,0/23T ZH GN SV	Wykonanie		opakowanie	
Nr zam.	9005160000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, zielony		Worek	
GTIN (EAN)	4008190482749			MultiPack	
Ilość	100 Szt.				
Typ	H6,0/23 ZH SW SV	Wykonanie		opakowanie	
Nr zam.	9004930000	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 20 mm, 12 mm, czarny		Worek	
GTIN (EAN)	4008190482701			MultiPack	
Ilość	100 Szt.				

PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

łańcuchowo połączone tulejki na żyłę na rolce



- Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.)
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/14T GR BD GSP	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9005910000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary	Szpula
GTIN (EAN)	4008190275976		
Ilość	3 000 Szt.		
Typ	H2,5/14D BL BD GSP	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9005850000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski	Szpula
GTIN (EAN)	4008190275914		
Ilość	3 000 Szt.		

Dostarczane luzem w worku polietylenowym



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/24 XS BL	Wykonanie	opakowanie
Nr zam.	9202880000	Gilza na żyłę, standard, 18 mm, 14.5 mm, niebieski	luzem
GTIN (EAN)	4032248517954		
Ilość	100 Szt.		