

DMS 3 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jednoręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	DMS 3, Elektryczny wkrętak dynamometryczny
Nr zam.	9017870000
Typ	DMS 3 ZERT
GTIN (EAN)	4008190353599
Ilość	1 Szt.

DMS 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Wysokość	127 mm	Wysokość (cale)	5 inch
Szerokość	239 mm	Szerokość (cale)	9,409 inch
Średnica	35 mm	Masa netto	472 g

Dane techniczne

Opis artykułu	akumulatorowy wkrętak dynamometryczny z napędem 1/4" napęd
---------------	--

Narzędzia do skręcania

Nastawa momentu dokręcającego, max. 3 Nm	Nastawa momentu dokręcającego, min. 0,3 Nm
--	--

Wkrętak elektryczny

Akumulatory	celki Ni-Mh	Ciężar	400 g
Ciężar akumulatora	122 g	Nastawa momentu dokręcającego, max. 3 Nm	
Nastawa momentu dokręcającego, min.	0,3 Nm	Prędkość obrotowa biegu jałowego	200 i 400 min ⁻¹
Uchwyt końcówki	1/4" DIN 3126 kształt E6,3	napięcie znamionowe	2,4 V

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	9017870000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Dokumentacja użytkownika	Manual
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

DMS 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania



DMS 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Końcówki E6,3 - krzyż Phillips / Recess



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny bity z rowkiem krzyżowym Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6,3 PH1X70	Wykonanie
Nr zam.	9024080000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870744	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 PH2X70	Wykonanie
Nr zam.	9024090000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870720	
Ilość	5 Szt.	

DMS 3



Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jednoręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AKKU DMS 3	Wykonanie
Nr zam.	9007450000	DMS 3, Bateria
GTIN (EAN)	4008190450106	
Ilość	1 Szt.	
Typ	LG DMS PRO/ DMS 3	Wykonanie
Nr zam.	9007460000	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
Ilość	1 Szt.	

DMS 3 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Asortyment końcówek E6,3

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT-BOX WI DMS 3	Wykonanie
Nr zam.	9024970000	Akcesoria, Narzędzie montażowe
GTIN (EAN)	4032248068067	
Ilość	1 Szt.	

Końcówki E6,3 - płaskie

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny
bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Wykonanie
Nr zam.	9024020000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852627	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Wykonanie
Nr zam.	9024030000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852658	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Wykonanie
Nr zam.	9024000000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852634	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Wykonanie
Nr zam.	9024040000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852665	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Wykonanie
Nr zam.	9202750000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4032248504725	
Ilość	5 Szt.	

DMS 3 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria**

Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Wykonanie
Nr zam.	9202740000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4032248504718	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 Z 0.8X4.0X39	Wykonanie
Nr zam.	9025590000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190151935	
Ilość	10 Szt.	

Końcówki E6,3 - krzyż Pozidriv / Supadriv

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny bity z rowkiem krzyżowym Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Wykonanie
Nr zam.	9024100000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870713	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Wykonanie
Nr zam.	9024110000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870706	
Ilość	5 Szt.	