

H0,75/15T ZH BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



- w workach MultiPack (5 x 100 szt.)
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, Jasnoniebieski
Nr zam.	9018570000
Typ	H0,75/15T ZH BL SV
GTIN (EAN)	4008190272630
Ilość	500 Szt.
opakowanie	Worek MultiPack

H0,75/15T ZH BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto 0,142 g

Dane techniczne

Opis artykułu bliźniacza tulejka kablowa, kolor niebieski Wykonanie Podwójna końcówka tulej-
kowa

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	11 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,3 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,15 mm	L1 in mm	15 mm
Przekrój przyłącza przewodu	0,75 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	8 mm
kod koloru	Telemecanique	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 18
szerokość kołnierza (B)	3 mm	wysokość kołnierza (A)	5,5 mm
średnica powierzchni styku (D1)	1,7 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E499744

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika [Technical information - EN](#)
[Technical information - DE](#)
Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)

H0,75/15T ZH BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

