

STRIPAX PLUS 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Narzędzia do cięcia, odizolowywania oraz zaprasowywania do połączonych w taśmy tulejek kablowych**

- Cięcie
- Odizolowywanie
- Zaprasowywanie
- Automatycznie podawanie tulejek kablowych
- Grzechotka zapewnia precyzję zacisku
- Możliwość odblokowania w przypadku nieprawidłowego działania
- Wydajność: tylko jedno narzędzie potrzebne do pracy z kablem, a tym samym znaczne oszczędności czasu
- Możliwa obróbka wyłącznie tulejek kablowych połączonych w taśmy, po 50 sztuk każda, produkowanych przez Weidmüller. Zastosowanie tulejek kablowych na szpulkach może doprowadzić do zniszczenia narzędzia.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	narzędzia do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania końcówek, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	9020000000
Typ	STRIPAX PLUS 2.5
GTIN (EAN)	4008190067267
Ilość	1 Szt.
części zamienne	9050340000 2917160000

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	210 mm	Szerokość (cale)	8,268 inch
Masa netto	248,63 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	Praska	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennalnych wkładów
---------------	--------	-----------	--

Opis styku

obszar zacisku, maks.	2,5 mm ²	obszar zacisku, min.	0,5 mm ²
rodzaj styku	połączone pasy tulejek kablowych	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 14
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 20		

dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	2,5 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,5 mm ²
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Powiadomienie o zmianie produktu	Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5 Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5
Dokumentacja użytkownika	Manual
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	


STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania



Przykład zastosowania



Przykład zastosowania



STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14D W BD	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9004280000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	Szpula
GTIN (EAN)	4008190162627		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/14 OR BD	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9004270000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, pomarańczowy	Szpula
GTIN (EAN)	4008190091774		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,5/14T W BD	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9021930000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	Szpula
GTIN (EAN)	4008190262402		opakowana
Ilość	500 Szt.		

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,5/14D SW BD	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9004350000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny	Szpula
GTIN (EAN)	4008190005474		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/14T SW BD	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9021960000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny	Szpula
GTIN (EAN)	4008190262389		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,5/14 R BD	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9004340000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	Tape
GTIN (EAN)	4008190080723		
Ilość	500 Szt.		

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria / części zamienne



Narzędzia do cięcia, odizolowywania oraz zaprasowywania do połączonych w taśmy tulejek kablowych

- Cięcie
- Odizolowywanie
- Zaprasowywanie
- Automatycznie podawanie tulejek kablowych
- Grzechotka zapewnia precyzję zacisku
- Możliwość odblokowania w przypadku nieprawidłowego działania
- Wydajność: tylko jedno narzędzie potrzebne do pracy z kablem, a tym samym znaczne oszczędności czasu
- Możliwa obróbka wyłącznie tulejek kablowych połączonych w taśmy, po 50 sztuk każda, produkowanych przez Weidmüller. Zastosowanie tulejek kablowych na szpulkach może doprowadzić do zniszczenia narzędzia.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Wersja
Nr zam.	9050340000	Zapasyowy nóż
GTIN (EAN)	4008190350949	
Ilość	5 Szt.	
Typ	ERTE AIME SPX P II	
Nr zam.	2917160000	
GTIN (EAN)	4099986548121	
Ilość	1 Szt.	

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,75/14 W BD	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9004290000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały	Szpula
GTIN (EAN)	4008190006778		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H0,75/14D GR BD	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9004300000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary	Szpula
GTIN (EAN)	4008190154837		opakowana
Ilość	500 Szt.		

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	H0,75/14T HBL BD	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9004310000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, Jasnoniebieski	Szpula
GTIN (EAN)	4008190179298		opakowana
Ilość	500 Szt.		

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H2,5/14T GR BD	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9004370000	Gilza na żyłę, standard, 11 mm, 8 mm, szary	Szpula
GTIN (EAN)	4008190052508		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H2,5/14D BL BD	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9004360000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski	Szpula
GTIN (EAN)	4008190083397		opakowana
Ilość	500 Szt.		

połączone pasy tulejek kablowych



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H1,0/14D R BD	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9004330000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	Szpula
GTIN (EAN)	4008190047498		opakowana
Ilość	500 Szt.		
Typ	H1,0/14T R BD	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9021950000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony	Szpula
GTIN (EAN)	4008190262747		opakowana
Ilość	500 Szt.		

STRIPAX PLUS 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria**


Typ	H1,0/14 GE BD	Wersja	opakowanie
Nr zam.	9004320000	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, żółty	Szpula
GTIN (EAN)	4008190167523		opakowana
Ilość	500 Szt.		

STRIPAX PLUS 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**części zamienne****Akcesoria / części zamienne****Narzędzia do cięcia, odizolowywania oraz zaprasowywania do połączonych w taśmy tulejek kablowych**

- Cięcie
- Odizolowywanie
- Zaprasowywanie
- Automatycznie podawanie tulejek kablowych
- Grzechotka zapewnia precyzję zacisku
- Możliwość odblokowania w przypadku nieprawidłowego działania
- Wydajność: tylko jedno narzędzie potrzebne do pracy z kablem, a tym samym znaczne oszczędności czasu
- Możliwa obróbka wyłącznie tulejek kablowych połączonych w taśmy, po 50 sztuk każda, produkowanych przez Weidmüller. Zastosowanie tulejek kablowych na szpulkach może doprowadzić do zniszczenia narzędzia.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Wersja
Nr zam.	9050340000	Zapasowy nóż
GTIN (EAN)	4008190350949	
Ilość	5 Szt.	
Typ	ERTE AIME SPX P II	
Nr zam.	2917160000	
GTIN (EAN)	4099986548121	
Ilość	1 Szt.	