

H0,75/18 W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, biały
Nr zam.	9025910000
Typ	H0,75/18 W
GTIN (EAN)	4008190063702
Ilość	500 Szt.
opakowanie	luzem

H0,75/18 W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	0,095 g
------------	---------

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor biały	Wykonanie	standard
---------------	--	-----------	----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	14 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,25 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,15 mm	L1 in mm	18 mm
Określenie wojskowe	T 20A 004 A	Przekrój przyłącza przewodu	0,75 mm ²
długość powierzchni styku (L2)	12 mm	kod koloru	Weidmueller
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 18	średnica kołnierza (D2)	2,8 mm
średnica powierzchni styku (D1)	1,2 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E499744

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dane projektowe	Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

H0,75/18 W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

