

**H185,0/32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Do przewodów 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7-350 MCM)Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany  
tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1

- Pakowane luzem w torebki poliestrowe

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 32 mm, 32 mm, Nie
Nr zam.	<a href="#">9036260000</a>
Typ	H185,0/32
GTIN (EAN)	4032248068050
Ilość	25 Szt.
opakowanie	luzem

H185,0/32

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto	10,84 g
------------	---------

## Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego, (2) Końcówka tulejkowa	Wykonanie	standard
---------------	---	-----------	----------

## Tulejki kablowe

Długość odizolowania	32 mm	L1 in mm	32 mm
Przekrój przyłącza przewodu	185 mm <sup>2</sup>	długość powierzchni styku (L2)	32 mm
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 350 MCM	średnica kołnierza (D2)	23,5 mm
średnica powierzchni styku (D1)	20 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dane projektowe	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	

**H185,0/32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

