

H1,0/25 ZH GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 22 mm, 18 mm, żółty
Nr zam.	9037280000
Typ	H1,0/25 ZH GE
GTIN (EAN)	4008190492755
Ilość	500 Szt.
opakowanie	luzem

H1,0/25 ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	0,2 g
------------	-------

Dane techniczne

Opis artykułu	bliźniacza tulejka kablowa, kolor żółty	Wykonanie	Podwójna końcówka tulej- kowa
---------------	--	-----------	----------------------------------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	22 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,3 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,15 mm	L1 in mm	25 mm
Przekrój przyłącza przewodu	1 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	18 mm
kod koloru	Weidmueller	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 17
szerokość kołnierza (B)	3,2 mm	wysokość kołnierza (A)	5,8 mm
średnica powierzchni styku (D1)	2 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC0000005	ETIM 7.0	EC0000005
ETIM 8.0	EC0000005	ETIM 9.0	EC0000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E499744

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dane projektowe	Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

H1,0/25 ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

