

H4,0/22T ZH OR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, pomarańczowy
Nr zam.	9037670000
Typ	H4,0/22T ZH OR
GTIN (EAN)	4008190493431
Ilość	100 Szt.
opakowanie	luzem

H4,0/22T ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 0,48 g

Dane techniczne

Opis artykułu	bliźniacza tulejka kablowa, kolor pomarańczowy	Wykonanie	Podwójna końcówka tulej- kowa
---------------	---	-----------	----------------------------------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	15 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,5 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,2 mm	L1 in mm	22 mm
Przekrój przyłącza przewodu	4 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	12 mm
kod koloru	Telemechanique	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 12
szerokość kołnierza (B)	5,2 mm	wysokość kołnierza (A)	9 mm
średnica powierzchni styku (D1)	3,5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E499744

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dane projektowe	Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

H4,0/22T ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

