

HTF AFK 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do zestawów Weidmüller DFF i ZRV**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.2mm², 2.5mm², Zagniatanie B
Nr zam.	9201040000
Typ	HTF AFK 2.5
GTIN (EAN)	4032248419678
Ilość	1 Szt.

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7,874 inch
Masa netto	533 g		

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do styków płaskich AFK z otwartym szponem zaciskowym	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Opis styku

obszar zacisku, maks.	2,5 mm ²	obszar zacisku, min.	0,2 mm ²
rodzaj styku	Weidmüller FEKO ZRV	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 12
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 24		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie B
-------------------------	---------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

