

H0,34/11 S TK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- W worku multi-pack
- w kolorze wg kodu kolorów Weidmüller
- Kodowanie barwne DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Gilza na żyłę, standard, 6 mm, 6 mm, turkusowy
Nr zam.	9204090000
Typ	H0,34/11 S TK
GTIN (EAN)	4032248593026
Ilość	500 Szt.
opakowanie	luzem

H0,34/11 S TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	0,048 g
------------	---------

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, rozmiar specjalny, kolor turkusowy	Wykonanie	standard
---------------	---	-----------	----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	6 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,25 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,15 mm	L1 in mm	11 mm
Przekrój przyłącza przewodu	0,34 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	6 mm
kod koloru	Weidmueller	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 22
średnica kołnierza (D2)	2,6 mm	średnica powierzchni styku (D1)	0,85 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	Technical information - EN Technical information - DE
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

H0,34/11 S TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

