

WQV 70N/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, srebrno-szary, 192 A, Liczba biegunów: 4, Raster w mm (P): 20.50, Izolowany: Nie, Szerokość: 9.5 mm
Nr zam.	9531290000
Typ	WQV 70N/4
GTIN (EAN)	4008190351243
Ilość	5 Szt.

WQV 70N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	18,6 mm	Głębokość (cale)	0,732 inch
Wysokość	71,5 mm	Wysokość (cale)	2,815 inch
Szerokość	9,5 mm	Szerokość (cale)	0,374 inch
Masa netto	64,49 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C
---------------------------	----------------

Informacje ogólne

Liczba biegunów	4	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
-----------------	---	---------------------	--------------------

Złącza poprzeczne

Liczba mostkowanych zacisków	4	Prąd pomiarowy wielobiegunowo	192 A
Typ	łącznik poprzeczny		

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
--------------------	-------------	---------------------	--------------------

dane tworzywa

tworzywo	miedź cynowana	Barwny	srebrno-szary
----------	----------------	--------	---------------

dane znamionowe

Prąd znamionowy	192 A
-----------------	-------

parametry systemu

Wykonanie	do zacisków
-----------	-------------

wymiary

Raster w mm (P)	20,5 mm
-----------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

WQV 70N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[CAD data – 36042_WQV_70N-4_DXF.dxf](#)

[CAD data – STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

[Instruction](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

Broszury

WQV 70N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Tuleja dystansowa



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VH 25.2/8/6.4	Wersja
Nr zam.	1967110000	Seria W, Gilza separująca
GTIN (EAN)	4032248739196	
Ilość	5 Szt.	