

MF FPC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Łączniki do mocowania zewnętrznego
zestaw po 4 sztuki

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	FPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Stopa montażowa, nakładki mocujące, Wysokość: 40 mm, Szerokość: 19 mm, Głębokość: 35.5 mm, tworzywo: Poliamid, Jasnoszary
Nr zam.	9536040000
Typ	MF FPC
GTIN (EAN)	4032248009442
Ilość	1 Szt.

MF FPC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	35,5 mm	Głębokość (cale)	1,398 inch
Wysokość	40 mm	Wysokość (cale)	1,575 inch
Szerokość	19 mm	Szerokość (cale)	0,748 inch
Masa netto	26 g		

Informacje ogólne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	tworzywo	Poliamid
--------------------	-------------	----------	----------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	