

**TS 15X5/LL 1M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 15 x 5.5 x 1000 mm, Ширина шлица: 4.20 mm, Длина шлица: 12.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Номер для заказа	<a href="#">0117510000</a>
Тип	TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190111298
Кол.	1 м

Дата создания 23 мая 2024 г. 8:58:33 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	5,5 мм	Глубина (дюймов)	0,217 inch
Высота	15 мм	Высота (в дюймах)	0,591 inch
Ширина	1 000 мм	Ширина (в дюймах)	39,37 inch
Масса нетто	140 g		

## Монтажная рейка

Диаметр монтажного отверстия (D)	4,2 мм	
Диаметр отверстия	4,2 мм	
Длина клеммной рейки	номин.	1 000 мм
	макс.	1 000 мм
	мин.	0 мм
Длина прорезей		
Длина шлица	12 мм	
Зазор между прорезями		
Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2	1,2 kA	
Материал	Сталь	
Монтажная рейка с отверстиями	Да	
Нормы	DIN EN 60715	
Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	
Просверленное отверстие, шлицевой	Да	
Расстояние между отверстиями, меж- центровое	20 мм	
Расстояние между шлицами	8 мм	
Стойкость к короткому замыканию со- ответствует проводу из E-Cu	10 mm <sup>2</sup>	
Толщина	1 мм	
Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Ширина прорезей		
Ширина шлица	4,2 мм	

## Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки


Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**TS 15X5/LL 1M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## TS 15

TS 15

Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

Тип	EW 15	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6982860000</a>	Концевой стопор, Полиамид 66, бежевый, Рейка: TS 15,
GTIN (EAN)	4008190187804	Непосредственный монтаж
Кол.	50 Шт.	
Тип	EW 15/2	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4071900000</a>	Концевой стопор, Пластмасса, Темно-бежевый, Рейка: TS 15,
GTIN (EAN)	4008190462949	Непосредственный монтаж
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZEW 15	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4030340000</a>	Концевой стопор, Пластмасса, бежевый, Рейка: TS 15,
GTIN (EAN)	4032248238910	Непосредственный монтаж
Кол.	20 Шт.	

## Винты



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

## Основные данные для заказа

Тип	BFSC M4X6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6149700000</a>	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190016098	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BFSC M4X6 MS	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6146300000</a>	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190177713	
Кол.	50 Шт.	

## TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

## Основные данные для заказа

Тип	SO SH1	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4041460000</a>	Держатель шины
GTIN (EAN)	4008190188092	
Кол.	20 Шт.	