

## STB 28.5 IH/SW SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия



STB 25 IH/6N 027120

Изображение аналогичное

Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

## Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Разъем (клемма), Глубина вставки: 10 mm, Глубина: 29.7 mm |
| Заказ №    | <a href="#">0133400000</a>                                |
| Тип        | STB 28.5 IH/SW SAK2.5                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190136567   |
| Кол.       | 50 Шт.  |

## STB 28.5 IH/SW SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Глубина     | 29,7 мм | Глубина (дюймов) | 1,169 inch |
| Масса нетто | 2,46 g  |                  |            |

## Температуры

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

## Дополнительные технические данные

|  |              |                       |                         |
|--|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления                                | привинченный | Вид монтажа           | привинченный            |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет          | Указание по установке | Непосредственный монтаж |

## Общие сведения

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Исполнение | для монтажных реек |
|------------|--------------------|

## Размеры

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Глубина вставки | 10 мм |
|-----------------|-------|

## Характеристики материала

|              |        |
|--------------|--------|
| Цветовой код | черный |
|--------------|--------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |             |             |

## Экологическое соответствие изделия

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP   | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c                                   |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## STB 28.5 IH/SW SAK2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Технические данные            | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Пользовательская документация | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Каталог                       | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |