

BFSC M4X6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

Основные данные для заказа

Версия	Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm, Ширина: 7 mm, Высота: 6 mm
Заказ №	0149700000
Тип	BFSC M4X6
GTIN (EAN)	4008190016098
Кол.	100 Шт.

BFSC M4X6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	7 мм	Глубина (дюймов)	0,276 inch
Высота	6 мм	Высота (в дюймах)	0,236 inch
Ширина	7 мм	Ширина (в дюймах)	0,276 inch
Масса нетто	0,8 g		

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Вид монтажа	привинченный
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для токопроводов
------------	------------------

Размеры

Резьба метрическая, наружная, размер 4 мм

Характеристики материала

Материал	Сталь	Цветовой код	серебряный
----------	-------	--------------	------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--