


SAKS 4/35 USA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Основные данные для заказа**

Версия	Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 10 mm ² , 400 V, 16 A, 10 x 38 mm, Умеренно желтый
Заказ №	0178220000
Тип	SAKS 4/35 USA
GTIN (EAN)	4008190095987
Кол.	20 Шт.

Дата создания 4 июня 2024 г. 10:56:54 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	65 мм	Глубина (дюймов)	2,559 inch
Глубина с DIN-рейкой	66 мм	Высота	75 мм
Высота (в дюймах)	2,953 inch	Ширина	24 мм
Ширина (в дюймах)	0,945 inch	Масса нетто	79,35 g

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA)	600 V	Напряжение, класс C (CSA)	600 V
Напряжение, класс D (CSA)	600 V	Поперечное сечение провода, макс. (CSA)	8 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA)	22 AWG	Сертификат № (CSA)	12400-188
Ток, разм. B (CSA)	30 A	Ток, разм. C (CSA)	30 A
Ток, разм. D (CSA)	5 A		

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR)	600 V	Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR)	8 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR)	26 AWG	Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR)	8 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR)	22 AWG	Сертификат № (UR)	E60693
Ток, разм. C	30 A		

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	зафиксированный	Количество одинаковых клемм	1
Открытые страницы	закрытый	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Клеммы с предохранителем

Вид напряжения для индикации	AC/DC	Вставка предохранителя	10 x 38 mm
Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки)	привертной	Индикация	без светодиода
Рабочее напряжение, макс.	400 V		

Общие сведения

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20
Рейка	TS 35	Указание по установке	Непосредственный монтаж

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Параметры системы

Исполнение	Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт	Требуется концевая пластина	Нет
Количество независимых точек подключения	1	Количество уровней	1
Количество контактных гнезд на уровень	2	Количество потенциалов на уровень	1
Уровни с внутр. перемычками	Нет	Соединение PE	Нет
Рейка	TS 35	Функция N	Нет
Функция PE	Нет	Функция PEN	Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение	10 mm ²	Номинальное напряжение	400 V
Номинальное напряжение пост. тока	400 V	Номинальный ток	16 A
Ток при макс. проводнике	30 A	Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х	0,56 mΩ
Номинальное импульсное напряжение	6 kV	Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х	1,82 W
Степень загрязнения	3		

Характеристики материала

Материал	KrG	Цветовой код	Умеренно желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0, 5VA		

Элемент индикации

Вид напряжения для индикации	AC/DC
------------------------------	-------

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс.	10 mm ²	Тип соединения, дополнительное соединение	Винтовое соединение
---	--------------------	---	---------------------

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS	4	Вид соединения	Винтовое соединение
Вид соединения 2	Винтовое соединение	Диапазон зажима, макс.	16 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0,5 mm ²	Длина зачистки изоляции	14 мм
Зажимной винт	M 4	Калибровая пробка согласно 60 947-1 B6	
Количество соединений	2	Момент затяжки, макс.	2,4 Nm
Момент затяжки, мин.	1,2 Nm	Направление соединения	боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20
Размер лезвия	1,0 x 5,5 мм	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	10 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	10 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	1,5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,5 mm ²	Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	16 mm ²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	0,5 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	10 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	0,5 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

Важное примечание

Сведения об изделии Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E60693

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Declaration of Conformity
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 PLUS MC SDR	Версия
Заказ №	1046370000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782079	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	160 Шт.	
Тип	DEK 5/8 MC SDR	Версия
Заказ №	1856750000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400867	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	160 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 MC NE WS	Версия
Заказ №	1609801044	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, белый
Кол.	1 000 Шт.	

SAK-серия



Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

Основные данные для заказа

Тип	AP SAKB/C/T KRG	Версия
Заказ №	0146720000	Торцевая пластина (клеммы), 65 mm x 3 mm, Темно-бежевый,
GTIN (EAN)	4008190027995	желтый
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAK4-10 I	Версия
Заказ №	0117910000	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, Светло-серый
GTIN (EAN)	4008190183707	
Кол.	20 Шт.	

Дата создания 4 июня 2024 г. 10:56:54 CEST

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	AP SAK4-10 BL	Версия
Заказ №	0117980000	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190171087	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAKS1+3 KRG	Версия
Заказ №	0191320000	Торцевая пластина (клеммы), 54 mm x 3 mm, Темно-бежевый, желтый
GTIN (EAN)	4008190031688	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAK4-10 RT	Версия
Заказ №	0117900000	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190125059	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP RSF1 KRG	Версия
Заказ №	0270420000	Торцевая пластина (клеммы), 50 mm x 3 mm, Умеренно желтый
GTIN (EAN)	4008190099107	
Кол.	10 Шт.	
Тип	AP SAK35/TW SAK16 BL	Версия
Заказ №	0303680000	Торцевая пластина (клеммы), 58 mm x 1.5 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190025199	
Кол.	10 Шт.	
Тип	AP SAK4-10 DB	Версия
Заказ №	0105100000	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, Темно-бежевый
GTIN (EAN)	4008190394875	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAKS1+3 KRG/DB	Версия
Заказ №	0191300000	Торцевая пластина (клеммы), 54 mm x 3 mm, Темно-бежевый
GTIN (EAN)	4008190099763	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP KSKM	Версия
Заказ №	9509630000	SAK-серия, Концевая пластина, 1.5 mm, бежевый, Непосредственный монтаж
GTIN (EAN)	4008190456771	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAK35/TW SAK16	Версия
Заказ №	0303660000	Торцевая пластина (клеммы), 58 mm x 1.5 mm, бежевый
GTIN (EAN)	4008190110765	
Кол.	10 Шт.	
Тип	AP SAK4-10	Версия
Заказ №	0117960000	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, бежевый
GTIN (EAN)	4008190081485	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAK4-10 KRG	Версия
Заказ №	0117920000	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, Темно-бежевый, желтый
GTIN (EAN)	4008190135904	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAK4-10 KRG/BL	Версия
Заказ №	0117970000	Торцевая пластина (клеммы), 40 mm x 1.5 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190049607	
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAKA KRG	Версия
Заказ №	0134220000	Торцевая пластина (клеммы), 82 mm x 3 mm, Темно-бежевый, желтый
GTIN (EAN)	4008190167943	
Кол.	20 Шт.	

Аксессуары

SchT - варианты держателей шильдиков



Групповые держатели шильдиков SchT 5 S крепятся непосредственно на монтажную рейку TS 32 (G-образная рейка) или TS 35 (рейка цилиндрической формы). Поэтому клеммные колодки можно маркировать вне зависимости от клемм и типа клемм. SchT 5 и SchT 5 S оснащены защитными полосками ESO 5, STR 5.

SchT 7 представляет собой откидной групповой держатель для вставных шильдиков, обеспечивающий удобный доступ к зажимному винту.

Держатель SchT 7 оснащен защитными полосками ESO 7, STR 7 или элементами DEK 5.

Информация по вставным шильдикам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

Основные данные для заказа

Тип	SCHT 7	Версия
Заказ №	0517960000	SCHT, Маркировка клеммы, 39.3 x 8 mm, Шаг в мм (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, белый
Кол.	20 Шт.	

Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Тип	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN	Версия
Заказ №	0514400000	Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 33 x 15
GTIN (EAN)	4008190086152	x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm,
Кол.	2 м	Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.


- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 MC NE WS	Версия
Заказ №	1856740000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, белый
Кол.	800 Шт.	

Q / SAK



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

Основные данные для заказа

Тип	Q 2 SAK10	Версия
Заказ №	0457100000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, 57 A, серый
GTIN (EAN)	4008190103545	
Кол.	50 Шт.	
Тип	Q 10 SAK10	Версия
Заказ №	0457400000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, 57 A, серый
GTIN (EAN)	4008190016166	
Кол.	20 Шт.	

Дата создания 4 июня 2024 г. 10:56:54 CEST

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	Q 3 SAK10	Версия
Заказ №	0457200000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190135379	мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, 57 А, серый
Кол.	50 Шт.	

Тип	Q 4 SAK10	Версия
Заказ №	0457300000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190129750	мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, 57 А, серый
Кол.	50 Шт.	

Прочее



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	SS M4 D 128-A 4	Версия
Заказ №	0136400000	Предохранительная шайба, Медь
GTIN (EAN)	4008190118143	
Кол.	100 Шт.	

Торцевая пластина



Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

Основные данные для заказа

Тип	TW SAKB/C/T	Версия
Заказ №	0242920000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190069933	75 mm x 42.5 mm, бежевый
Кол.	20 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

С изоляцией



С одной стороны, шинные ответвления с изоляцией, обеспечивают защиту пальцев. С другой стороны, цветная изоляция также указывает на соответствующий потенциал, например, нейтральный проводник или РЕ.

Основные данные для заказа

Тип	ZBE 6K BL	Версия
Заказ №	0525980000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190060886	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZBE 6K SW	Версия
Заказ №	0525910000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190977054	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 16K BL	Версия
Заказ №	0502880000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190014186	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 16K SW	Версия
Заказ №	0502810000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190332563	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4K GG HENSEL	Версия
Заказ №	1824560000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4032248330973	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4G SW	Версия
Заказ №	0322110000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190189310	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 35K GE/GN M6X16	Версия
Заказ №	0502660000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190052294	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZB 16K GE/GN	Версия
Заказ №	0502860000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190188795	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4/6K BL	Версия
Заказ №	0565480000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190086831	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZBE 6K GE/GN	Версия
Заказ №	0525960000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190145026	
Кол.	50 Шт.	

Дата создания 4 июня 2024 г. 10:56:54 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZB 35K SW M6X16	Версия
Заказ №	0502610000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190332587	
Кол.	20 шт.	
Тип	ZB 4G BL	Версия
Заказ №	0322180000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190050504	
Кол.	50 шт.	
Тип	ZB 4K SW	Версия
Заказ №	0475310000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190008406	
Кол.	50 шт.	
Тип	ZB 4G GN/GE	Версия
Заказ №	0322160000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190014278	
Кол.	50 шт.	
Тип	ZB 4K BL	Версия
Заказ №	0475380000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190010942	
Кол.	50 шт.	
Тип	ZB 4K GE/GN	Версия
Заказ №	0475360000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190188047	
Кол.	50 шт.	
Тип	ZB 35K BL M6X16	Версия
Заказ №	0502680000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190004385	
Кол.	20 шт.	
Тип	ZB 4/6K GE/GN	Версия
Заказ №	0565460000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190032609	
Кол.	50 шт.	

W-серия



Электромонтаж в зданиях

Для монтажа в зданиях мы предлагаем комплексную систему, основанную на медной рейке 10×3 и состоящую из идеально согласованных компонентов — от установочных, распределительных клеммных колодок и клеммных колодок для нулевого провода до полного набора принадлежностей, таких как шины и держатели шин.

Основные данные для заказа

Тип	HP NT6/10 BL	Версия
Заказ №	0352880000	Торцевая и разделительная пластина для клемм, Концевая и
GTIN (EAN)	4008190135126	промежуточная пластина, 40 mm x 2 mm, синий
Кол.	20 шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Калибровочные кольца



Шаблонные кольца используются для защиты от использования предохранителей неправильного размера. Они просто вставляются в соответствующий патрон предохранителя и предотвращают использование более крупных предохранителей.

Основные данные для заказа

Тип	P 14/2 D01 RS SAKS4	Версия
Заказ №	0138000000	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm,
GTIN (EAN)	4008190114664	Глубина: 10.5 mm, Алюминий, розовый
Кол.	50 Шт.	
Тип	P 14/6 D01 GN SAKS4	Версия
Заказ №	0328600000	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm,
GTIN (EAN)	4008190004248	Глубина: 10.5 mm, Алюминий, зеленый
Кол.	50 Шт.	
Тип	P 14/10 D01 RT SAKS4	Версия
Заказ №	0328700000	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm,
GTIN (EAN)	4008190010294	Глубина: 10.5 mm, Алюминий, красный
Кол.	50 Шт.	
Тип	P 14/4 D01 BR SAKS4	Версия
Заказ №	0138100000	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm,
GTIN (EAN)	4008190077365	Глубина: 10.5 mm, Алюминий, коричневый
Кол.	50 Шт.	

Сталь



Благодаря нержавеющей стали стальные сборные шины обладают самой высокой прочностью среди металлических сборных шин и используются для решения задач, в которых защита от короткого замыкания играет лишь второстепенную роль.

Основные данные для заказа

Тип	ESCH 1 M	Версия
Заказ №	0280300000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190143053	
Кол.	10 м	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунь



Благодаря медному сплаву латунные сборные шины обладают отличными свойствами электропроводности и в то же время имеют более высокую стойкость к механическому напряжению, чем медные шины.

Основные данные для заказа

Тип	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Версия
Заказ №	0259800000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190049300	
Кол.	1 м	

Гнездо предохранителя



Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

Основные данные для заказа

Тип	SK E14 SAKS4	Версия
Заказ №	0339410000	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190032104	
Кол.	20 шт.	
Тип	SK E16/SAKS2	Версия
Заказ №	0284110000	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190006204	
Кол.	25 шт.	
Тип	SK E18 SAKS5	Версия
Заказ №	0359310000	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190002121	
Кол.	20 шт.	
Тип	SK G20/SAKS1	Версия
Заказ №	0282100000	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190004606	
Кол.	20 шт.	
Тип	SK SAKS1/G25	Версия
Заказ №	0282000000	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190078492	
Кол.	20 шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Опора монтажной рейки

Основные данные для заказа

Тип	SH 2	Версия
Заказ №	0494920000	Держатель шины
GTIN (EAN)	4008190007584	
Кол.	10 Шт.	

E 14



Компания Weidmueller предлагает предохранители NEOZED в конструктивном исполнении E 14 для номинального тока от 2 А до 16 А.

Основные данные для заказа

Тип	E 14/16A GR	Версия
Заказ №	0328500000	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190152161	
Кол.	10 Шт.	
Тип	E 14/4A BR	Версия
Заказ №	0137500000	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190142629	
Кол.	10 Шт.	
Тип	E 14/6A GN	Версия
Заказ №	0328300000	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190002190	
Кол.	10 Шт.	
Тип	E 14/2A RS	Версия
Заказ №	0137400000	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190069094	
Кол.	10 Шт.	
Тип	E 14/10A RT	Версия
Заказ №	0328400000	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190000288	
Кол.	10 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Держатель маркировочных элементов




Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

Основные данные для заказа

Тип	BZT 1 WS 10/5	Версия
Заказ №	1805490000	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270231	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BZT 1 ZA WS 10/5	Версия
Заказ №	1805520000	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270248	
Кол.	100 Шт.	

6.3x32



Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 6,3x32 мм для номинального тока от 500 мА до 12,5 А.

Основные данные для заказа

Тип	VN 25.4/6.3/4.3	Версия
Заказ №	0446200000	Тип плавкой вставки
GTIN (EAN)	4008190519759	
Кол.	10 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

SAK-серия



Разделительная пластина используется для оптической изоляции цепей или электрической изоляции от соседних перемычек. В отличие от торцевой пластины контур может быть больше, чем смежные клеммные блоки. Однако он не должен быть меньше, поскольку в противном случае требуемое безопасное расстояние и расстояние утечки не гарантированы в ходе эксплуатации.

Основные данные для заказа

Тип	TSCH 6 DK1 S4	Версия
Заказ №	0190260000	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190051075	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 шт.	
Тип	TW SAK16 KRG	Версия
Заказ №	0281120000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190072360	60 mm x 50 mm, Темно-бежевый, желтый
Кол.	20 шт.	
Тип	TW SAK4-10 HP/DBR/0.5	Версия
Заказ №	0197100000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190146627	40 mm x 55 mm, коричневый, Темно-бежевый
Кол.	20 шт.	
Тип	TW SAK4-10 KRG/BL	Версия
Заказ №	0130170000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190063757	50 mm x 44 mm, синий
Кол.	20 шт.	
Тип	TW AST1/PA HP/DBR/0.5	Версия
Заказ №	0474700000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190078508	65 mm x 60 mm, темно-коричневый
Кол.	20 шт.	
Тип	TW 4 SAK4-10	Версия
Заказ №	0130160000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190096335	50 mm x 44 mm, бежевый
Кол.	20 шт.	
Тип	TW 4 SAK4-10 BL	Версия
Заказ №	0130180000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190114138	50 mm x 44 mm, синий
Кол.	20 шт.	
Тип	TSCH 2	Версия
Заказ №	0353660000	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190128432	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 шт.	
Тип	TSCH 1	Версия
Заказ №	0319160000	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190097219	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 шт.	
Тип	TSCH 4 AKZ4	Версия
Заказ №	0363360000	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190136680	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 шт.	

Дата создания 4 июня 2024 г. 10:56:54 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	TW SAKS2 HP/DBR/2	Версия
Заказ №	0607000000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190002732	80 mm x 70 mm, темно-коричневый
Кол.	20 Шт.	
Тип	TW DK4 HP/DBR/2	Версия
Заказ №	3833500000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190009052	65 mm x 47.5 mm, темно-коричневый
Кол.	20 Шт.	
Тип	TW SAK4-10 KRG	Версия
Заказ №	0130120000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190139117	50 mm x 44 mm, Темно-бежевый, желтый
Кол.	20 Шт.	
Тип	TSCH 3 SAKD2.5 N	Версия
Заказ №	0366860000	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190010928	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 Шт.	

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6 MC NE WS	Версия
Заказ №	1609820000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, белый
Кол.	1 000 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

5x20

5x20

Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 5x20 мм для номинального тока от 100 мА до 6,3 А.

Основные данные для заказа

Тип	G 20/5.00A/F	Версия
Заказ №	0431300000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 5 А, G-
GTIN (EAN)	4008190185381	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/1.60A/F	Версия
Заказ №	0430800000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1.6 А, G-
GTIN (EAN)	4008190031503	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/4.00A/F	Версия
Заказ №	0431200000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 А, G-
GTIN (EAN)	4008190022983	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/0.10A/F	Версия
Заказ №	0430300000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.1 А, G-
GTIN (EAN)	4008190077174	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/0.25A/F	Версия
Заказ №	0430500000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.25 А, G-
GTIN (EAN)	4008190153991	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/2.50A/F	Версия
Заказ №	0431000000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2.5 А, G-
GTIN (EAN)	4008190085513	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/2.00A/F	Версия
Заказ №	0430900000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 А, G-
GTIN (EAN)	4008190123567	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/3.15A/F	Версия
Заказ №	0431100000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 3.15 А, G-
GTIN (EAN)	4008190012977	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/1.00A/F	Версия
Заказ №	0430700000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1 А, G-
GTIN (EAN)	4008190093877	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	
Тип	G 20/6.30A/F	Версия
Заказ №	0431400000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 А, G-
GTIN (EAN)	4008190086053	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 шт.	

Дата создания 4 июня 2024 г. 10:56:54 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	G 20/0.50A/F	Версия
Заказ №	0430600000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.5 A, G-
GTIN (EAN)	4008190046835	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 20/0.63A/F	Версия
Заказ №	0439000000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.63 A, G-
GTIN (EAN)	4008190131210	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 20/0.20A/F	Версия
Заказ №	0430400000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.2 A, G-
GTIN (EAN)	4008190152383	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 Шт.	

Испытательные гнезда



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

Тип	STB 18/RSF1	Версия
Заказ №	0286500000	Разъем (клемма), Глубина вставки: 15 mm, Глубина: 23 mm
GTIN (EAN)	4008190515591	
Кол.	20 Шт.	
Тип	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10	Версия
Заказ №	0135200000	SAK-серия, Гнездо
GTIN (EAN)	4008190172862	
Кол.	50 Шт.	

Медь



Среди всех используемых металлов медь обладает лучшей электропроводностью, что гарантирует максимальную защиту от короткого замыкания. Благодаря этому медные шины наиболее популярны.

Основные данные для заказа

Тип	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	0571300000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190015039	
Кол.	1 м	

Дата создания 4 июня 2024 г. 10:56:54 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	SSCH 7.3X1.2X1000	Версия
Заказ №	1071200000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190279172	
Кол.	1 м	
Тип	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	0348900000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Кол.	1 м	
Тип	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	0357400000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190169572	
Кол.	1 м	

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDS 1.0X5.5X150	Версия
Заказ №	9008350000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056316	
Кол.	1 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

DEK 5/6



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6 MM WS	Версия
Заказ №	2007120000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый
GTIN (EAN)	4050118392104	
Кол.	600 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Винты



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

Основные данные для заказа

Тип	BFSC M4X20	Версия
Заказ №	0362800000	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190114053	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BFSC M4X30	Версия
Заказ №	0267100000	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190187897	
Кол.	50 Шт.	
Тип	BFSC M4X9T	Версия
Заказ №	0103300000	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190023348	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BFSC M3X25	Версия
Заказ №	0292500000	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190177027	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BFSC M3X22 PA/RT	Версия
Заказ №	0128900000	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190084158	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KISC M3X6 SAKS1	Версия
Заказ №	0346200000	Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь
GTIN (EAN)	4008190175658	
Кол.	100 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Крепежные винты



Крепежные винты фиксируют замыкающую перемычку в рамках сценария применения. После перемещение вставленной между двумя соседними клеммными колодками замыкающей перемычки в положение короткого замыкания ее можно зафиксировать крепежным винтом. Это обеспечивает постоянное соединение или короткое замыкание.

Основные данные для заказа

Тип	KISC M3X20 SAK10 CU5	Версия
Заказ №	0377100000	SAK-серия, Крепежный винт, Медь
GTIN (EAN)	4008190060350	
Кол.	100 Шт.	

Изолирующие колпачки



Благодаря нашим принадлежностям для шинных ответвлений вы можете быстро и легко изолировать клеммы ответвления и визуализировать потенциал посредством цветовой кодировки.

Основные данные для заказа

Тип	IK 4 GG ZB4	Версия
Заказ №	0475460000	Кожух (клемма), Полиамид 66
GTIN (EAN)	4008190065348	
Кол.	50 Шт.	
Тип	IK 16/ZB 16 GG	Версия
Заказ №	0502960000	Кожух (клемма), Полиамид 66
GTIN (EAN)	4008190113438	
Кол.	50 Шт.	
Тип	IK 16/ZB 16 BL	Версия
Заказ №	0502980000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190159696	
Кол.	50 Шт.	
Тип	IK 4 BL ZB4	Версия
Заказ №	0475480000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190145668	
Кол.	50 Шт.	
Тип	IK 6 GG ZBE6K	Версия
Заказ №	0526060000	Кожух (клемма), Сталь
GTIN (EAN)	4008190128647	
Кол.	50 Шт.	

SAKS 4/35 USA


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	IK 35/ZB35 BL	Версия
Заказ №	0502780000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190141455	
Кол.	50 Шт.	

5x25



Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 5x25 мм для номинального тока от 250 мА до 6,3 А.

Основные данные для заказа

Тип	G 25/4.00A/F BR	Версия
Заказ №	0192800000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 А, G-
GTIN (EAN)	4008190115319	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/1.00A/M RT	Версия
Заказ №	0265800000	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 1 А, G-
GTIN (EAN)	4008190141660	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/10.0A/M RT	Версия
Заказ №	0193100000	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 10 А, G-
GTIN (EAN)	4008190023799	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/0.80A/M GR	Версия
Заказ №	0646400000	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.8 А, G-
GTIN (EAN)	4008190060794	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/6.30A/F GN	Версия
Заказ №	0192900000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 А, G-
GTIN (EAN)	4008190135461	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/0.25A/M GE	Версия
Заказ №	0546900000	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.25 А, G-
GTIN (EAN)	4008190097370	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/0.50A/M WS	Версия
Заказ №	0510300000	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.5 А, G-
GTIN (EAN)	4008190018368	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	
Тип	G 25/2.00A/F BL	Версия
Заказ №	0192700000	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 А, G-
GTIN (EAN)	4008190176402	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

QL / SAKS



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

Основные данные для заказа

Тип	QL 4 SAKS1	Версия
Заказ №	0191600000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190105518	мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 2 SAKS4	Версия
Заказ №	0328000000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190071165	мм (P): 24.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 3 SAKS4	Версия
Заказ №	0328100000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190097639	мм (P): 24.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 3 SAKS1	Версия
Заказ №	0191500000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190036881	мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 2 SAKS1	Версия
Заказ №	0191400000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190123130	мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 10 SAKS4	Версия
Заказ №	0339000000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг
GTIN (EAN)	4008190025335	в мм (P): 10.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 4 SAKS2	Версия
Заказ №	0208000000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190069100	мм (P): 27.60, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 10 SAKS2	Версия
Заказ №	0338900000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг
GTIN (EAN)	4008190105723	в мм (P): 10.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 10 SAKS1	Версия
Заказ №	0338800000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг
GTIN (EAN)	4008190127039	в мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	20 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	QL 2 SAKS2	Версия
Заказ №	0207800000	Переключатель (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190144364	мм (P): 27.60, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	20 Шт.	

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 MC SDR	Версия
Заказ №	1609810000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	200 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

QL / RSF1+2



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

Основные данные для заказа

Тип	QL 3 RSF1+2	Версия
Заказ №	0267500000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190116835	мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, 57 А, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 10 RSF1+2	Версия
Заказ №	0341700000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг
GTIN (EAN)	4008190003173	в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, серый
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 2 RSF1+2	Версия
Заказ №	0267400000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190139988	мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, 57 А, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 4 RSF1+2	Версия
Заказ №	0267600000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190174859	мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, 41 А, серый
Кол.	50 Шт.	

SAK-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	EW 35	Версия
Заказ №	0383560000	Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 35,
GTIN (EAN)	4008190181314	привинченный
Кол.	50 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

QL / SAKA



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

Основные данные для заказа

Тип	QL 3 SAKA 10	Версия
Заказ №	0135600000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
GTIN (EAN)	4008190032081	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 10 SAKA 10	Версия
Заказ №	0338500000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, 57 А, серый
GTIN (EAN)	4008190063313	
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 2 SAKA 10	Версия
Заказ №	0135500000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, 32 А, серый
GTIN (EAN)	4008190099404	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 4 SAKA 10	Версия
Заказ №	0135700000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
GTIN (EAN)	4008190118822	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 10 SAKB 10	Версия
Заказ №	0338400000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
GTIN (EAN)	4008190139452	
Кол.	20 Шт.	

Тестовые штекеры



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

Тип	PS 2.3 RT	Версия
Заказ №	0180400000	Тестовый адаптер (клемма), 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
Кол.	20 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	PS 2.0 OR	Версия
Заказ №	0293800000	Тестовый адаптер (клемма), 20 mA
GTIN (EAN)	4008190042356	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZS 2.3/4	Версия
Заказ №	0249600000	Штекер (клемма), Втычное соединение, Количество полюсов: 4,
GTIN (EAN)	4008190022785	красный
Кол.	20 Шт.	
Тип	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Версия
Заказ №	1276300000	Штекер (клемма), Втычное соединение, Количество полюсов: 1,
GTIN (EAN)	4008190026080	красный
Кол.	20 Шт.	
Тип	PS 4 F.STB 4	Версия
Заказ №	0299600000	Тестовый адаптер (клемма)
GTIN (EAN)	4008190074043	
Кол.	20 Шт.	

TS 32

TS 32

Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	EWK 1	Версия
Заказ №	0206160000	Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 32,
GTIN (EAN)	4008190080020	привинченный
Кол.	50 Шт.	
Тип	WEW 32/1	Версия
Заказ №	1067600000	Концевой стопор, PA 66 GF 30, Темно-бежевый, Рейка: TS 32,
GTIN (EAN)	4008190099657	привинченный
Кол.	50 Шт.	
Тип	EWK 2	Версия
Заказ №	0199360000	Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 32,
GTIN (EAN)	4008190023546	привинченный
Кол.	50 Шт.	
Тип	EWK 1 ALT	Версия
Заказ №	0495160000	Концевой стопор, Полиамид 66, бежевый, Рейка: TS 32,
GTIN (EAN)	4008190160777	привинченный
Кол.	50 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6.5 MC SDR	Версия
Заказ №	1609850000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190456610	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	180 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6 MC SDR	Версия
Заказ №	1609830000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456603	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	200 Шт.	

Без изоляции



Неизолированные шинные клеммы ответвления представляют собой компактные решения для подключения проводов к сборной шине.

Основные данные для заказа

Тип	ZB 16 ZKSC	Версия
Заказ №	0316600000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190145989	
Кол.	50 Шт.	

Тип	ZBE 6	Версия
Заказ №	0459500000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190032692	
Кол.	50 Шт.	

Дата создания 4 июня 2024 г. 10:56:54 CEST

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZB 35/M6X16	Версия
Заказ №	0266500000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190102814	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZB 4	Версия
Заказ №	0316500000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190061999	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4/6	Версия
Заказ №	0556700000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190188412	
Кол.	50 Шт.	

QL / SAKH 10



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

Основные данные для заказа

Тип	QL 3 SAKH10	Версия
Заказ №	0131500000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190056490	мм (P): 14.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 2 SAKH10	Версия
Заказ №	0131400000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190114237	мм (P): 14.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	50 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

W-серия



Разделительная пластина используется для оптической изоляции цепей или электрической изоляции от соседних перемычек. В отличие от торцевой пластины контур может быть больше, чем смежные клеммные блоки. Однако он не должен быть меньше, поскольку в противном случае требуемое безопасное расстояние и расстояние утечки не гарантированы в ходе эксплуатации.

Основные данные для заказа

Тип	WTW EN	Версия
Заказ №	1058800000	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190140175	86 mm x 62 mm, Темно-бежевый
Кол.	20 Шт.	

QL / SAK 10



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

Основные данные для заказа

Тип	QL 2 SAKB10	Версия
Заказ №	0114100000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190056605	мм (P): 10.00, Изолированный: Нет, 36 A, серый
Кол.	100 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

SAK-серия



Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	AD 4 SAK10	Версия
Заказ №	0178600000	Крышка клеммы, ПВХ, желтый, Высота: 39.6 mm, Ширина: 25 mm,
GTIN (EAN)	4008190068288	Глубина: 1 mm
Кол.	50 Шт.	

E 16



Компания Weidmueller предлагает предохранители NEOZED в конструктивном исполнении E 16 для номинального тока от 10 А до 25 А.

Основные данные для заказа

Тип	E 16/25A GE TNDZ	Версия
Заказ №	0208800000	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190037314	
Кол.	25 Шт.	
Тип	E 16/10A RT TNDZ	Версия
Заказ №	0208500000	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190067120	
Кол.	25 Шт.	
Тип	E 16/16A GR TNDZ	Версия
Заказ №	0208600000	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190015121	
Кол.	25 Шт.	
Тип	E 16/20A BL TNDZ	Версия
Заказ №	0208700000	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190044886	
Кол.	25 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6.5 MC NE WS	Версия
Заказ №	1609840000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203429	Weidmueller, белый
Кол.	900 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.


- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	Версия
Заказ №	1046350000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782055	Weidmueller, белый
Кол.	800 шт.	

Медь



Среди всех используемых металлов медь обладает лучшей электропроводностью, что гарантирует максимальную защиту от короткого замыкания. Благодаря этому медные шины наиболее популярны.

Основные данные для заказа

Тип	NSCH 1M	Версия
Заказ №	0280200000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190012953	
Кол.	10 м	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

DEK 5/8



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 MM WS	Версия
Заказ №	2007130000	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Weidmueller, белый
GTIN (EAN)	4050118392012	
Кол.	500 Шт.	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Крепежные винты QL



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

Основные данные для заказа

Тип	SS M3 D 128-A 3	Версия
Заказ №	0164400000	Предохранительная шайба, Медь
GTIN (EAN)	4008190035914	
Кол.	50 Шт.	

Профили крышки



Профили крышки обеспечивают защиту от внешнего воздействия в функциональных зонах клеммных блоков или в сочетании с нашими опорными кронштейнами для всей клеммной колодки. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Тип	ADP 2/HP2 1M	Версия
Заказ №	0485300000	SAK-серия, Профиль крышки, прозрачный, 1000 mm
GTIN (EAN)	4008190051716	
Кол.	1 м	

SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединительные втулки



Основные данные для заказа

Тип	VH 17.5/5/3.4	Версия
Заказ №	0285200000	Соединительная муфта (клемма), Высота: 5 mm, Ширина: 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190054717	Глубина: 17.5 mm, Медь
Кол.	50 Шт.	
Тип	VL 2 SAK6N/SAKT	Версия
Заказ №	0194700000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190148027	мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, 32 A, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	VH 12/4.9/3.3	Версия
Заказ №	0249000000	Соединительная муфта (клемма), Высота: 4.9 mm, Ширина: 4.9
GTIN (EAN)	4008190129507	mm, Глубина: 12 mm, Медь
Кол.	100 Шт.	
Тип	VL 2 SAK16/SAKA	Версия
Заказ №	0135800000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190132088	мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, 57 A, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	VH 13.6/6.3/4.3	Версия
Заказ №	0299700000	Соединительная муфта (клемма), Высота: 7 mm, Ширина: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190018313	Глубина: 13.6 mm, Cu Zn
Кол.	50 Шт.	
Тип	VH 20/5/3.4	Версия
Заказ №	0446100000	Тип плавкой вставки
GTIN (EAN)	4008190519742	
Кол.	10 Шт.	
Тип	VL 2 SAK6/10/SAKB	Версия
Заказ №	0135900000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190036409	мм (P): 6.50, Изолированный: Нет, 32 A, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	VH 23/6/4.2 SAKA10	Версия
Заказ №	0348700000	Соединительная муфта (клемма), Высота: 6 mm, Ширина: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190185923	Глубина: 23 mm, Cu Zn
Кол.	50 Шт.	
Тип	VL 2 RSF 1+2	Версия
Заказ №	0528400000	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190059095	мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, 32 A, серый
Кол.	10 Шт.	

SAKS 4/35 USA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

Тип	VH 19/5/3.4	Версия
Заказ №	0285100000	Соединительная муфта (клемма), Высота: 5 mm, Ширина: 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190189297	Глубина: 17.5 mm, Cu Zn
Кол.	50 Шт.	