

VP 9-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | VPMS (заглушка из латуни), Заглушка, закрытый, PG 9, 5 mm, Латунь никелированная |
| Заказ № | 0294700000 |
| Тип | VP 9-MS65 |
| GTIN (EAN) | 4008190005887 |
| Кол. | 100 Шт. |

VP 9-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-----------------------|-------|----------------------|------------|
| Высота | 8 мм | Высота (в дюймах) | 0,315 inch |
| Длина | 8 мм | Длина (в дюймах) | 0,315 inch |
| Диаметр | 18 мм | Толщина стенок, мин. | 0,5 мм |
| Толщина стенок, макс. | 4 мм | Масса нетто | 4,45 g |

Температуры

| | |
|---------------------|-----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...100 °C |
|---------------------|-----------------|

Общие данные

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| Вид защиты | IP68 — 5 бар (30 мин) | Галогены | Нет |
| Диаметр головки | 18 мм | Диаметр уплотнительного кольца | 15,2 мм |
| Длина резьбы | 5 мм | Кабельные вводы | PG |
| Материал | Латунь никелированная | Резьба (наружная) | PG 9 |
| Силикон | Нет | Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Уплотнение | NBR |
| Уплотнительное кольцо | NBR | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000451 | ETIM 7.0 | EC000451 |
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203 |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

VP 9-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

