

## VP 11-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | VPMS (заглушка из латуни), Заглушка, закрытый, PG 11, 5 mm, Латунь никелированная |
| Заказ №    | <a href="#">0294800000</a>  |
| Тип        | VP 11-MS65  |
| GTIN (EAN) | 4008190143947   |
| Кол.       | 100 Шт.   |

## VP 11-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                       |       |                      |            |
|-----------------------|-------|----------------------|------------|
| Высота                | 8 мм  | Высота (в дюймах)    | 0,315 inch |
| Длина                 | 8 мм  | Длина (в дюймах)     | 0,315 inch |
| Диаметр               | 22 мм | Толщина стенок, мин. | 0,5 мм     |
| Толщина стенок, макс. | 4 мм  | Масса нетто          | 8,48 g     |

## Температуры

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...100 °C |
|---------------------|-----------------|

## Общие данные

|                              |                       |                                |         |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| Вид защиты                   | IP68 — 5 бар (30 мин) | Галогены                       | Нет     |
| Диаметр головки              | 22 мм                 | Диаметр уплотнительного кольца | 18,6 мм |
| Длина резьбы                 | 5 мм                  | Кабельные вводы                | PG      |
| Материал                     | Латунь никелированная | Резьба (наружная)              | PG 11   |
| Силикон                      | Нет                   | Температурный диапазон, макс.. | 100 °C  |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C                | Уплотнение                     | NBR     |
| Уплотнительное кольцо        | NBR                   |                                |         |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |  |
|--------------------|--|
| Технические данные | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Каталог            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Брошюры            |  |

**VP 11-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

