

## VP 16-K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Исполнение	VPK (заглушка из пластика), Заглушка, закрытый, PG 16, 5 mm, IP65, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Номер для заказа	<a href="#">0295060000</a>
Тип	VP 16-K54
GTIN (EAN)	4008190170479
Кол.	100 Шт.

## VP 16-K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	5 мм	Высота (в дюймах)	0,197 inch
Длина	10 мм	Длина (в дюймах)	0,394 inch
Диаметр	22,5 мм	Толщина стенок, мин.	0,5 мм
Толщина стенок, макс.	4 мм	Масса нетто	1,8 g

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...100 °C
---------------------	-----------------

## Общие данные

Вид защиты	IP54	Вид защиты с GWDR	IP65
Галогены	Нет	Диаметр головки	27 мм
Диаметр уплотнительного кольца	22,5 мм	Длина резьбы	5 мм
Кабельные вводы	PG	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	Резьба (наружная)	PG 16
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C

## Классификации

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**VP 16-K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

