

FKSC M5X8 D9/SW2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

Основные данные для заказа

Версия	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество полюсов: 1
Заказ №	0295900000
Тип	FKSC M5X8 D9/SW2.5
GTIN (EAN)	4008190133337
Кол.	50 Шт.

FKSC M5X8 D9/SW2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	7 мм	Глубина (дюймов)	0,276 inch
Высота	8 мм	Высота (в дюймах)	0,315 inch
Ширина	8 мм	Ширина (в дюймах)	0,315 inch
Масса нетто	1,2 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Общие сведения

Количество полюсов	1	Поверхность	прочее
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Параметры системы

Исполнение	Винты
------------	-------

Размеры

Резьба метрическая, наружная, размер 0 мм

Характеристики материала

Материал	Сталь	Поверхность	прочее
Цветовой код	серый		

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

Дата создания 4 июня 2024 г. 15:54:43 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

FKSC M5X8 D9/SW2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

