

## Q 4 SAK4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия



Изображение аналогичное

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

## Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, 32 A, серый
Заказ №	<a href="#">0336900000</a>
Тип	Q 4 SAK4
GTIN (EAN)	4008190036201
Кол.	50 Шт.

## Q 4 SAK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	20,5 мм	Глубина (дюймов)	0,807 inch
Высота	6 мм	Высота (в дюймах)	0,236 inch
Ширина	24,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,965 inch
Масса нетто	8 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

## Общие сведения

Количество полюсов	4	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	-------------------------

## Параметры системы

Исполнение	для пластины перемычки
------------	------------------------

## Перемычка

Количество перемкнутых клемм	4	Расчетный ток, 2-полюсный	41 A
Расчетный ток, многополюсный	41 A	Тип	Перемычка

## Размеры

Шаг в мм (P)	6 мм
--------------	------

## Расчетные данные

Номинальный ток	32 A
-----------------	------

## Характеристики материала

Материал	CuSn	Цветовой код	серый
----------	------	--------------	-------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Q 4 SAK4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>