

**KISC M3X6 SAKS1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

**Основные данные для заказа**

Версия	Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь
Заказ №	<a href="#">0346200000</a>
Тип	KISC M3X6 SAKS1
GTIN (EAN)	4008190175658
Кол.	100 Шт.

**KISC M3X6 SAKS1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Глубина	4,8 мм	Глубина (дюймов)	0,189 inch
Высота	6 мм	Высота (в дюймах)	0,236 inch
Ширина	4,8 мм	Ширина (в дюймах)	0,189 inch
Диаметр	3 мм	Масса нетто	0,55 g

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	привинченный	Вид монтажа	привинченный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж

**Общие сведения**

Поверхность	прочее	Указание по установке	Непосредственный монтаж
-------------	--------	-----------------------	-------------------------

**Параметры системы**

Исполнение	для токопроводов
------------	------------------

**Размеры**

Диаметр	3 мм	Резьба метрическая, наружная, размер 3 мм
---------	------	---

**Характеристики материала**

Материал	Сталь	Поверхность	прочее
Цветовой код	серебряный		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>