

KISC M3X15/6 SAK2.5 CU5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В зависимости от клеммного блока или принадлежности мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

Основные данные для заказа

Исполнение	SAK-серия, Крепежный винт, Сталь
Номер для заказа	0377200000
Тип	KISC M3X15/6 SAK2.5 CU5
GTIN (EAN)	4008 190006389
Кол.	100 Шт.

KISC M3X15/6 SAK2.5 CU5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Глубина	17 мм	Глубина (дюймов)	0,669 inch
Высота	4,8 мм	Высота (в дюймах)	0,189 inch
Ширина	4,8 мм	Ширина (в дюймах)	0,189 inch
Масса нетто	1 g		

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Общие сведения

Поверхность	прочее	Указание по установке	Непосредственный монтаж
-------------	--------	-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение для токопроводов

Характеристики материала

Материал	Сталь	Поверхность	прочее
Цветовой код	серый		

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)