

G 20/0.20A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 5x20 мм для номинального тока от 100 мА до 6,3 А.

Основные данные для заказа

Версия	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.2 А, G-предохранитель 5 x 20
Заказ №	0430400000
Тип	G 20/0.20A/F
GTIN (EAN)	4008190152383
Кол.	10 Шт.

G 20/0.20A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	5 мм	Глубина (дюймов)	0,197 inch
Высота	20 мм	Высота (в дюймах)	0,787 inch
Ширина	5 мм	Ширина (в дюймах)	0,197 inch
Масса нетто	0,8 g		

Вставки предохранителей

Вставка предохранителя	G-предохранитель 5 x 20	Выходная мощность (при 1,5 I _{ном.})	0,2 W
Исполнение	Аксессуары для предохранителя	Оптическая индикация работы	Нет
Падение напряжения	290 mV	Плавкий, встроенный	0,04 A ² s
Расчетная отключающая способность	1,5 kA	Ток	0,2 A
Характеристики	безынерционный	Цветовой код	Светло-серый

Параметры системы

Исполнение	Аксессуары для предохранителя
------------	-------------------------------

Расчетные данные

Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	0,2 A
------------------------	-------	-----------------	-------

Характеристики материала

Цветовой код	Светло-серый
--------------	--------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	