

AD ST5/E L=1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Профили крышки обеспечивают защиту от внешнего воздействия в функциональных зонах клеммных блоков или в сочетании с нашими опорными кронштейнами для всей клеммной колодки. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Исполнение	Крышка клеммы, ПВХ, прозрачный, Высота: 62 mm, Ширина: 1 mm, Глубина: 7.1 mm
Номер для заказа	0447700000
Тип	AD ST5/E L=1M
GTIN (EAN)	4032248147151
Кол.	1 м

AD ST5/E L=1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	7,1 мм	Глубина (дюймов)	0,28 inch
Высота	62 мм	Высота (в дюймах)	2,441 inch
Ширина	1 мм	Ширина (в дюймах)	0,039 inch
Масса нетто	10 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

Параметры системы

Исполнение	Кожух
------------	-------

Характеристики материала

Материал	ПВХ	Цветовой код	прозрачный
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format