

Q 10 SAK6N**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

Основные данные для заказа

Исполнение	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, 41 А, серый
Номер для заказа	0457000000
Тип	Q 10 SAK6N
GTIN (EAN)	4008190153762
Кол.	20 Шт.

Q 10 SAK6N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	20,5 мм	Глубина (дюймов)	0,807 inch
Высота	6 мм	Высота (в дюймах)	0,236 inch
Ширина	77,1 мм	Ширина (в дюймах)	3,035 inch
Масса нетто	24 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Общие сведения

Количество полюсов	10	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	----	-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для пластины перемычки
------------	------------------------

Перемычка

Количество перемкнутых клемм	10	Расчетный ток, 2-полюсный	57 A
Расчетный ток, многополюсный	32 A	Тип	Перемычка

Размеры

Шаг в мм (P)	8 мм
--------------	------

Расчетные данные

Номинальный ток	41 A
-----------------	------

Характеристики материала

Материал	CuSn	Цветовой код	серый
----------	------	--------------	-------

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Q 10 SAK6N**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)