

**H0,75/14 W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

|                  |   |
|------------------|---|
| Исполнение       | Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый |
| Номер для заказа | <a href="#">0462900000</a>                            |
| Тип              | H0,75/14 W  |
| GTIN (EAN)       | 4008190033248   |
| Кол.             | 500 Шт.   |
| Упаковка         | Россыпью  |

H0,75/14 W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 0,076 g |
|-------------|---------|

## Технические данные

|            |             |                   |  |
|------------|-------------|-------------------|--|
| Исполнение | Стандартный | Описание артикула | Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - белый |
|------------|-------------|-------------------|--|

## Кабельные наконечники

|   |            |   |                      |
|---|------------|---|----------------------|
| L1 в мм   | 14 мм      | Военное обозначение                     | T 20A 004 A          |
| Диаметр изоляции (D2)                               | 2,8 мм     | Диаметр поверхности контакта (D1)       | 1,2 мм               |
| Длина зачистки изоляции                             | 10 мм      | Длина поверхности контакта (L2)         | 8 мм                 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 18     | Поперечное сечение соединяемого провода | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Толщина изоляции (S2)                               | 0,25 мм    | Толщина металлической втулки (S1)       | 0,15 мм              |
| Цветовой код  | Weidmüller |   |                      |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL         |
| Сертификат № (cULus)  | E499744         |

## Загрузки

|                    |  |
|--------------------|--|
| Технические данные | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Технические данные | <a href="#">Zuken E3.S</a>               |
| Каталог            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Брошюры            |  |

**H0,75/14 W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Чертеж

