

**SAKS 4/35 DB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Основные данные для заказа**

Версия	Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 10 mm <sup>2</sup> , 400 V, 16 A, E14, Темно-бежевый
Заказ №	<a href="#">0501800000</a>
Тип	SAKS 4/35 DB
GTIN (EAN)	4008190045067
Кол.	20 Шт.

Дата создания 4 июня 2024 г. 12:15:44 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	65 мм	Глубина (дюймов)	2,559 inch
Глубина с DIN-рейкой	66 мм	Высота	75 мм
Высота (в дюймах)	2,953 inch	Ширина	24 мм
Ширина (в дюймах)	0,945 inch	Масса нетто	77,95 g

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

## Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA)	600 V	Напряжение, класс C (CSA)	600 V
Напряжение, класс D (CSA)	600 V	Поперечное сечение провода, макс. (CSA)	8 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA)	22 AWG	Сертификат № (CSA)	12400-188
Ток, разм. B (CSA)	30 A	Ток, разм. C (CSA)	30 A
Ток, разм. D (CSA)	5 A		

## Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR)	600 V	Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR)	8 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR)	26 AWG	Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR)	8 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR)	22 AWG	Сертификат № (UR)	E60693
Ток, разм. C	30 A		

## Дополнительные технические данные

Вид монтажа	зафиксированный	Количество одинаковых клемм	1
Открытые страницы	закрытый	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

## Клеммы с предохранителем

Вид напряжения для индикации	AC/DC	Вставка предохранителя	E14
Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки)	привертной	Индикация	без светодиода
Рабочее напряжение, макс.	400 V		

## Общие сведения

Нормы	IEC 60947-7-3	Рейка	TS 35
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Параметры системы

Исполнение	Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт	Требуется концевая пластина	Нет
Количество независимых точек подключения	1	Количество уровней	1
Количество контактных гнезд на уровень	2	Количество потенциалов на уровень	1
Уровни с внутр. перемычками	Нет	Соединение PE	Нет
Рейка	TS 35	Функция N	Нет
Функция PE	Нет	Функция PEN	Нет

## Расчетные данные

Расчетное сечение	10 mm <sup>2</sup>	Номинальное напряжение	400 V
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы	400 V	Номинальное напряжение пост. тока	400 V
Номинальный ток	16 A	Ток при макс. проводнике	16 A
Нормы	IEC 60947-7-3	Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x	0,56 mΩ
Номинальное импульсное напряжение	6 кВ	Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x	1,82 W
Степень загрязнения	3		

## Характеристики материала

Материал	KrG	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0, 5VA		

## Элемент индикации

Вид напряжения для индикации	AC/DC
------------------------------	-------

## Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Направление дополнительного соединения	боковая	Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Тип соединения, дополнительное соединение	Винтовое соединение		

## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Технические данные

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Винтовое соединение	Вид соединения 2	Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс.	16 mm <sup>2</sup>	Диапазон зажима, мин.	0,22 mm <sup>2</sup>
Длина зачистки изоляции	14 мм	Зажимной винт	M 4
Калибровая пробка согласно 60 947-1 B6		Количество соединений	2
Момент затяжки, макс.	2,4 Nm	Момент затяжки, мин.	1,2 Nm
Направление соединения	боковая	Размер лезвия	1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	10 mm <sup>2</sup>	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	16 mm <sup>2</sup>	Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	10 mm <sup>2</sup>	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>

## Классификации

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

## Важное примечание

Сведения об изделии Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E60693

## Загрузки


Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">Lloyds Register Certificate Declaration of Conformity</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**SAKS 4/35 DB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## W-серия



## Электромонтаж в зданиях

Для монтажа в зданиях мы предлагаем комплексную систему, основанную на медной рейке 10×3 и состоящую из идеально согласованных компонентов — от установочных, распределительных клеммных колодок и клеммных колодок для нулевого провода до полного набора принадлежностей, таких как шины и держатели шин.

## Основные данные для заказа

Тип	HP NT6/10 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0352880000</a>	Торцевая и разделительная пластина для клемм, Концевая и промежуточная пластина, 40 mm x 2 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190135126	
Кол.	20 Шт.	

## Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 MC SDR	Версия
Заказ №	<a href="#">1609810000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	200 Шт.	

## SAKS 4/35 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Опора монтажной рейки

### Основные данные для заказа

Тип	SH 2	Версия
Заказ №	<a href="#">0494920000</a>	Держатель шины
GTIN (EAN)	4008190007584	
Кол.	10 Шт.	

## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## DEK 5/6

**WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

**Основные данные для заказа**

Тип	DEK 5/6 MM WS	Версия	
Заказ №	<a href="#">2007120000</a>	DeKafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый	
GTIN (EAN)	4050118392104		
Кол.	600 Шт.		

## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6 MC SDR	Версия
Заказ №	<a href="#">1609830000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456603	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	200 Шт.	

## SAKS 4/35 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## SchT - варианты держателей шильдиков



Групповые держатели шильдиков SchT 5 S крепятся непосредственно на монтажную рейку TS 32 (G-образная рейка) или TS 35 (рейка цилиндрической формы). Поэтому клеммные колодки можно маркировать вне зависимости от клемм и типа клемм. SchT 5 и SchT 5 S оснащены защитными полосками ESO 5, STR 5.

SchT 7 представляет собой откидной групповой держатель для вставных шильдиков, обеспечивающий удобный доступ к зажимному винту.

Держатель SchT 7 оснащен защитными полосками ESO 7, STR 7 или элементами DEK 5.

Информация по вставным шильдикам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

## Основные данные для заказа

Тип	SCHT 7	Версия
Заказ №	<a href="#">0517960000</a>	SCHT, Маркировка клеммы, 39,3 x 8 mm, Шаг в мм (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, белый
Кол.	20 Шт.	

## QL / RSF1+2

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.



## Основные данные для заказа

Тип	QL 3 RSF1+2	Версия
Заказ №	<a href="#">0267500000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, 57 A, серый
GTIN (EAN)	4008190116835	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 2 RSF1+2	Версия
Заказ №	<a href="#">0267400000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, 57 A, серый
GTIN (EAN)	4008190139988	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 4 RSF1+2	Версия
Заказ №	<a href="#">0267600000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, 41 A, серый
GTIN (EAN)	4008190174859	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 10 RSF1+2	Версия
Заказ №	<a href="#">0341700000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, серый
GTIN (EAN)	4008190003173	
Кол.	20 Шт.	

## SAKS 4/35 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## E 16



Компания Weidmueller предлагает предохранители NEOZED в конструктивном исполнении E 16 для номинального тока от 10 А до 25 А.

## Основные данные для заказа

Тип	E 16/10A RT TNDZ	Версия
Заказ №	<a href="#">0208500000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190067120	
Кол.	25 Шт.	
Тип	E 16/20A BL TNDZ	Версия
Заказ №	<a href="#">0208700000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190044886	
Кол.	25 Шт.	
Тип	E 16/16A GR TNDZ	Версия
Заказ №	<a href="#">0208600000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190015121	
Кол.	25 Шт.	
Тип	E 16/25A GE TNDZ	Версия
Заказ №	<a href="#">0208800000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190037314	
Кол.	25 Шт.	

## QL / SAKH 10



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

## Основные данные для заказа

Тип	QL 3 SAKH10	Версия
Заказ №	<a href="#">0131500000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 14.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
GTIN (EAN)	4008190056490	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 2 SAKH10	Версия
Заказ №	<a href="#">0131400000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 14.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
GTIN (EAN)	4008190114237	
Кол.	50 Шт.	

## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

## Основные данные для заказа

Тип	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN	Версия
Заказ №	<a href="#">0514400000</a>	Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 33 x 15
GTIN (EAN)	4008190086152	x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm,
Кол.	2 м	Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный

## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## DEK 5/8

**WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

**Основные данные для заказа**

Тип	DEK 5/8 MM WS	Версия	
Заказ №	<a href="#">2007130000</a>	DeKafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Weidmueller, белый	
GTIN (EAN)	4050118392012		
Кол.	500 Шт.		

## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 MC SDR	Версия
Заказ №	<a href="#">1856750000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400867	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	160 Шт.	
Тип	DEK 5/8 PLUS MC SDR	Версия
Заказ №	<a href="#">1046370000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782079	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	160 Шт.	

## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Прочее



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

## Основные данные для заказа

Тип	SS M4 D 128-A 4	Версия
Заказ №	<a href="#">0136400000</a>	Предохранительная шайба, Медь
GTIN (EAN)	4008190118143	
Кол.	100 Шт.	

## Соединительные втулки



## Основные данные для заказа

Тип	VH 20/5/3.4	Версия
Заказ №	<a href="#">0446100000</a>	Тип плавкой вставки
GTIN (EAN)	4008190519742	
Кол.	10 Шт.	
Тип	VH 12/4.9/3.3	Версия
Заказ №	<a href="#">0249000000</a>	Соединительная муфта (клемма), Высота: 4.9 mm, Ширина: 4.9 mm, Глубина: 12 mm, Медь
GTIN (EAN)	4008190129507	
Кол.	100 Шт.	
Тип	VH 23/6/4.2 SAKA 10	Версия
Заказ №	<a href="#">0348700000</a>	Соединительная муфта (клемма), Высота: 6 mm, Ширина: 6 mm, Глубина: 23 mm, Cu Zn
GTIN (EAN)	4008190185923	
Кол.	50 Шт.	
Тип	VH 17.5/5/3.4	Версия
Заказ №	<a href="#">0285200000</a>	Соединительная муфта (клемма), Высота: 5 mm, Ширина: 5 mm, Глубина: 17.5 mm, Медь
GTIN (EAN)	4008190054717	
Кол.	50 Шт.	
Тип	VL 2 SAK6N/SAKT	Версия
Заказ №	<a href="#">0194700000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, 32 A, серый
GTIN (EAN)	4008190148027	
Кол.	50 Шт.	

## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	VH 13.6/6.3/4.3	Версия
Заказ №	<a href="#">0299700000</a>	Соединительная муфта (клемма), Высота: 7 mm, Ширина: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190018313	Глубина: 13.6 mm, Cu Zn
Кол.	50 Шт.	
Тип	VH 19/5/3.4	Версия
Заказ №	<a href="#">0285100000</a>	Соединительная муфта (клемма), Высота: 5 mm, Ширина: 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190189297	Глубина: 17.5 mm, Cu Zn
Кол.	50 Шт.	
Тип	VL 2 SAK6/10/SAKB	Версия
Заказ №	<a href="#">0135900000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190036409	мм (P): 6.50, Изолированный: Нет, 32 A, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	VL 2 SAK16/SAKA	Версия
Заказ №	<a href="#">0135800000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190132088	мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, 57 A, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	VL 2 RSF 1+2	Версия
Заказ №	<a href="#">0528400000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190059095	мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, 32 A, серый
Кол.	10 Шт.	

## SAK-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

Тип	EW 35	Версия
Заказ №	<a href="#">0383560000</a>	Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 35,
GTIN (EAN)	4008190181314	привинченный
Кол.	50 Шт.	


## SAKS 4/35 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Испытательные гнезда




Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

## Основные данные для заказа

Тип	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10	Версия
Заказ №	<a href="#">0135200000</a>	SAK-серия, Гнездо
GTIN (EAN)	4008190172862	
Кол.	50 Шт.	
Тип	STB 18/RSF1	Версия
Заказ №	<a href="#">0286500000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 15 mm, Глубина: 23 mm
GTIN (EAN)	4008190515591	
Кол.	20 Шт.	

## Калибровочные кольца



Шаблонные кольца используются для защиты от использования предохранителей неправильного размера. Они просто вставляются в соответствующий патрон предохранителя и предотвращают использование более крупных предохранителей.

## Основные данные для заказа

Тип	P 14/10 D01 RT SAKS4	Версия
Заказ №	<a href="#">0328700000</a>	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm,
GTIN (EAN)	4008190010294	Глубина: 10.5 mm, Алюминий, красный
Кол.	50 Шт.	
Тип	P 14/2 D01 RS SAKS4	Версия
Заказ №	<a href="#">0138000000</a>	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm,
GTIN (EAN)	4008190114664	Глубина: 10.5 mm, Алюминий, розовый
Кол.	50 Шт.	
Тип	P 14/6 D01 GN SAKS4	Версия
Заказ №	<a href="#">0328600000</a>	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm,
GTIN (EAN)	4008190004248	Глубина: 10.5 mm, Алюминий, зеленый
Кол.	50 Шт.	
Тип	P 14/4 D01 BR SAKS4	Версия
Заказ №	<a href="#">0138100000</a>	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm,
GTIN (EAN)	4008190077365	Глубина: 10.5 mm, Алюминий, коричневый
Кол.	50 Шт.	

## SAKS 4/35 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Гнездо предохранителя




Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

## Основные данные для заказа

Тип	SK E16/SAKS2	Версия
Заказ №	<a href="#">0284110000</a>	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190006204	
Кол.	25 Шт.	
Тип	SK E18 SAKS5	Версия
Заказ №	<a href="#">0359310000</a>	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190002121	
Кол.	20 Шт.	
Тип	SK SAKS1/G25	Версия
Заказ №	<a href="#">0282000000</a>	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190078492	
Кол.	20 Шт.	
Тип	SK E14 SAKS4	Версия
Заказ №	<a href="#">0339410000</a>	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190032104	
Кол.	20 Шт.	
Тип	SK G20/SAKS1	Версия
Заказ №	<a href="#">0282100000</a>	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190004606	
Кол.	20 Шт.	

## Профили крышки



Профили крышки обеспечивают защиту от внешнего воздействия в функциональных зонах клеммных блоков или в сочетании с нашими опорными кронштейнами для всей клеммной колодки. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

## Основные данные для заказа

Тип	ADP 2/HP2 1M	Версия
Заказ №	<a href="#">0485300000</a>	SAK-серия, Профиль крышки, прозрачный, 1000 mm
GTIN (EAN)	4008190051716	
Кол.	1 м	

## SAKS 4/35 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## SAK-серия



Разделительная пластина используется для оптической изоляции цепей или электрической изоляции от соседних перемычек. В отличие от торцевой пластины контур может быть больше, чем смежные клеммные блоки. Однако он не должен быть меньше, поскольку в противном случае требуемое безопасное расстояние и расстояние утечки не гарантированы в ходе эксплуатации.

## Основные данные для заказа

Тип	TW AST1/PA HP/DBR/0.5	Версия
Заказ №	<a href="#">0474700000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190078508	65 мм x 60 мм, темно-коричневый
Кол.	20 Шт.	
Тип	TW DK4 HP/DBR/2	Версия
Заказ №	<a href="#">3833500000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190009052	65 мм x 47.5 мм, темно-коричневый
Кол.	20 Шт.	

## 6.3x32



Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 6,3x32 мм для номинального тока от 500 мА до 12,5 А.

## Основные данные для заказа

Тип	VH 25.4/6.3/4.3	Версия
Заказ №	<a href="#">0446200000</a>	Тип плавкой вставки
GTIN (EAN)	4008190519759	
Кол.	10 Шт.	

## SAKS 4/35 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## TS 32



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

Тип	EWK 1	Версия
Заказ №	<a href="#">0206160000</a>	Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 32,
GTIN (EAN)	4008190080020	привинченный
Кол.	50 Шт.	
Тип	EWK 2	Версия
Заказ №	<a href="#">0199360000</a>	Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 32,
GTIN (EAN)	4008190023546	привинченный
Кол.	50 Шт.	
Тип	WEW 32/1	Версия
Заказ №	<a href="#">1067600000</a>	Концевой стопор, PA 66 GF 30, Темно-бежевый, Рейка: TS 32,
GTIN (EAN)	4008190099657	привинченный
Кол.	50 Шт.	
Тип	EWK 1 ALT	Версия
Заказ №	<a href="#">0495160000</a>	Концевой стопор, Полиамид 66, бежевый, Рейка: TS 32,
GTIN (EAN)	4008190160777	привинченный
Кол.	50 Шт.	

## Крепежные винты



Крепежные винты фиксируют замыкающую перемычку в рамках сценария применения. После перемещение вставленной между двумя соседними клеммными колодками замыкающей перемычки в положение короткого замыкания ее можно зафиксировать крепежным винтом. Это обеспечивает постоянное соединение или короткое замыкание.

## Основные данные для заказа

Тип	KISC M3X20 SAK 10 CU5	Версия
Заказ №	<a href="#">0377100000</a>	SAK-серия, Крепежный винт, Медь
GTIN (EAN)	4008190060350	
Кол.	100 Шт.	

## SAKS 4/35 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Крепежные винты QL



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

## Основные данные для заказа

Тип	SS M3 D 128-A 3	Версия	
Заказ №	<a href="#">0164400000</a>	Предохранительная шайба, Медь	
GTIN (EAN)	4008190035914		
Кол.	50 Шт.		

## W-серия



Разделительная пластина используется для оптической изоляции цепей или электрической изоляции от соседних перемычек. В отличие от торцевой пластины контур может быть больше, чем смежные клеммные блоки. Однако он не должен быть меньше, поскольку в противном случае требуемое безопасное расстояние и расстояние утечки не гарантированы в ходе эксплуатации.

## Основные данные для заказа

Тип	WTW EN	Версия	
Заказ №	<a href="#">1058800000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,	
GTIN (EAN)	4008190140175	86 mm x 62 mm, Темно-бежевый	
Кол.	20 Шт.		


## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

Тип	SDS 1.0X5.5X150	Версия
Заказ №	<a href="#">9008350000</a>	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056316	
Кол.	1 Шт.	

## Медь



Среди всех используемых металлов медь обладает лучшей электропроводностью, что гарантирует максимальную защиту от короткого замыкания. Благодаря этому медные шины наиболее популярны.

## Основные данные для заказа

Тип	NSCH 1M	Версия
Заказ №	<a href="#">0280200000</a>	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190012953	
Кол.	10 м	

## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6.5 MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1609840000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203429	Weidmueller, белый
Кол.	900 Шт.	

## SAKS 4/35 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.


- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1046350000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782055	Weidmueller, белый
Кол.	800 Шт.	

## SAK-серия



Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

## Основные данные для заказа

Тип	AP SAKA KRG	Версия
Заказ №	<a href="#">0134220000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 82 mm x 3 mm, Темно-бежевый,
GTIN (EAN)	4008190167943	желтый
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP SAKS1+3 KRG	Версия
Заказ №	<a href="#">0191320000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 54 mm x 3 mm, Темно-бежевый,
GTIN (EAN)	4008190031688	желтый
Кол.	20 Шт.	

Дата создания 4 июня 2024 г. 12:15:44 CEST

## SAKS 4/35 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	AP SAKB/C/T KRG	Версия
Заказ №	<a href="#">0146720000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 65 мм x 3 мм, Темно-бежевый,
GTIN (EAN)	4008190027995	желтый
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP KSKM	Версия
Заказ №	<a href="#">9509630000</a>	SAK-серия, Концевая пластина, 1.5 мм, бежевый,
GTIN (EAN)	4008190456771	Непосредственный монтаж
Кол.	20 Шт.	
Тип	AP RSF1 KRG	Версия
Заказ №	<a href="#">0270420000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 50 мм x 3 мм, Умеренно желтый
GTIN (EAN)	4008190099107	
Кол.	10 Шт.	
Тип	AP SAKS1+3 KRG/DB	Версия
Заказ №	<a href="#">0191300000</a>	Торцевая пластина (клеммы), 54 мм x 3 мм, Темно-бежевый
GTIN (EAN)	4008190099763	
Кол.	20 Шт.	

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6 MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1609820000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 мм, Шаг в мм (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, белый
Кол.	1 000 Шт.	

## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## QL / SAK 10



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

## Основные данные для заказа

Тип	QL 2 SAKB10	Версия
Заказ №	<a href="#">0114100000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190056605	мм (P): 10.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	100 Шт.	

## Q / SAK



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

## Основные данные для заказа

Тип	Q 2 SAK10	Версия
Заказ №	<a href="#">0457100000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190103545	мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, 57 А, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	Q 10 SAK 10	Версия
Заказ №	<a href="#">0457400000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190016166	мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, 57 А, серый
Кол.	20 Шт.	
Тип	Q 4 SAK10	Версия
Заказ №	<a href="#">0457300000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190129750	мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, 57 А, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	Q 3 SAK10	Версия
Заказ №	<a href="#">0457200000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190135379	мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, 57 А, серый
Кол.	50 Шт.	

## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



DeKafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1609801044</a>	DeKafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, белый
Кол.	1 000 Шт.	

## Сталь



Благодаря нержавеющей стали стальные сборные шины обладают самой высокой прочностью среди металлических сборных шин и используются для решения задач, в которых защита от короткого замыкания играет лишь второстепенную роль.

## Основные данные для заказа

Тип	ESCH 1 M	Версия
Заказ №	<a href="#">0280300000</a>	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190143053	
Кол.	10 м	


## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Тестовые штекеры



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

## Основные данные для заказа

Тип	PS 4 F.STB 4	Версия
Заказ №	<a href="#">0299600000</a>	Тестовый адаптер (клемма)
GTIN (EAN)	4008190074043	
Кол.	20 Шт.	
Тип	PS 2.3 RT	Версия
Заказ №	<a href="#">0180400000</a>	Тестовый адаптер (клемма), 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
Кол.	20 Шт.	

## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1856740000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, белый
Кол.	800 Шт.	

## E 14



Компания Weidmueller предлагает предохранители NEOZED в конструктивном исполнении E 14 для номинального тока от 2 А до 16 А.

## Основные данные для заказа

Тип	E 14/2A RS	Версия
Заказ №	<a href="#">0137400000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190069094	
Кол.	10 Шт.	
Тип	E 14/16A GR	Версия
Заказ №	<a href="#">0328500000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190152161	
Кол.	10 Шт.	

Дата создания 4 июня 2024 г. 12:15:44 CEST

## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	E 14/4A BR	Версия
Заказ №	<a href="#">0137500000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190142629	
Кол.	10 Шт.	
Тип	E 14/6A GN	Версия
Заказ №	<a href="#">0328300000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190002190	
Кол.	10 Шт.	
Тип	E 14/10A RT	Версия
Заказ №	<a href="#">0328400000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190000288	
Кол.	10 Шт.	

## Винты



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

## Основные данные для заказа

Тип	BFSC M3X25	Версия
Заказ №	<a href="#">0292500000</a>	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190177027	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BFSC M4X30	Версия
Заказ №	<a href="#">0267100000</a>	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190187897	
Кол.	50 Шт.	
Тип	BFSC M4X9T	Версия
Заказ №	<a href="#">0103300000</a>	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190023348	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BFSC M3X22 PA/RT	Версия
Заказ №	<a href="#">0128900000</a>	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190084158	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BFSC M4X20	Версия
Заказ №	<a href="#">0362800000</a>	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190114053	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KISC M3X6 SAKS 1	Версия
Заказ №	<a href="#">0346200000</a>	Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь
GTIN (EAN)	4008190175658	
Кол.	100 Шт.	

## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## QL / SAKS

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.



## Основные данные для заказа

Тип	QL 4 SAKS1	Версия
Заказ №	<a href="#">019160000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
GTIN (EAN)	4008190105518	
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 10 SAKS2	Версия
Заказ №	<a href="#">033890000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 10.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
GTIN (EAN)	4008190105723	
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 2 SAKS2	Версия
Заказ №	<a href="#">020780000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 27.60, Изолированный: Нет, 36 А, серый
GTIN (EAN)	4008190144364	
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 10 SAKS4	Версия
Заказ №	<a href="#">033900000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 10.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
GTIN (EAN)	4008190025335	
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 2 SAKS1	Версия
Заказ №	<a href="#">019140000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
GTIN (EAN)	4008190123130	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 3 SAKS4	Версия
Заказ №	<a href="#">032810000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 24.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
GTIN (EAN)	4008190097639	
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 4 SAKS2	Версия
Заказ №	<a href="#">020800000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 27.60, Изолированный: Нет, 36 А, серый
GTIN (EAN)	4008190069100	
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 3 SAKS1	Версия
Заказ №	<a href="#">019150000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
GTIN (EAN)	4008190036881	
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 2 SAKS4	Версия
Заказ №	<a href="#">032800000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 24.00, Изолированный: Нет, 47 А, серый
GTIN (EAN)	4008190071165	
Кол.	20 Шт.	

## SAKS 4/35 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	QL 10 SAKS1	Версия
Заказ №	<a href="#">0338800000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг
GTIN (EAN)	4008190127039	в мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	20 Шт.	

## Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

## Основные данные для заказа

Тип	BZT 1 ZA WS 10/5	Версия
Заказ №	<a href="#">1805520000</a>	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270248	
Кол.	100 Шт.	
Тип	BZT 1 WS 10/5	Версия
Заказ №	<a href="#">1805490000</a>	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270231	
Кол.	100 Шт.	

## Латунь



Благодаря медному сплаву латунные сборные шины обладают отличными свойствами электропроводности и в то же время имеют более высокую стойкость к механическому напряжению, чем медные шины.

## Основные данные для заказа

Тип	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Версия
Заказ №	<a href="#">0259800000</a>	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190049300	
Кол.	1 м	

## SAKS 4/35 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Специальная печать



DekaFix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.


- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6.5 MC SDR	Версия
Заказ №	<a href="#">1609850000</a>	DekaFix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190456610	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	180 Шт.	

## SAK-серия



Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

## Основные данные для заказа

Тип	AD 4 SAK10	Версия
Заказ №	<a href="#">0178600000</a>	Крышка клеммы, ПВХ, желтый, Высота: 39.6 mm, Ширина: 25 mm,
GTIN (EAN)	4008190068288	Глубина: 1 mm
Кол.	50 Шт.	

## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## QL / SAKA

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.



## Основные данные для заказа

Тип	QL 10 SAKB 10	Версия
Заказ №	<a href="#">0338400000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг
GTIN (EAN)	4008190139452	в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	20 Шт.	
Тип	QL 2 SAKA 10	Версия
Заказ №	<a href="#">0135500000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190099404	мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, 32 А, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 3 SAKA 10	Версия
Заказ №	<a href="#">0135600000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190032081	мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 4 SAKA 10	Версия
Заказ №	<a href="#">0135700000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в
GTIN (EAN)	4008190118822	мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, 36 А, серый
Кол.	50 Шт.	
Тип	QL 10 SAKA 10	Версия
Заказ №	<a href="#">0338500000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг
GTIN (EAN)	4008190063313	в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, 57 А, серый
Кол.	20 Шт.	

## Торцевая пластина



## Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

## Основные данные для заказа

Тип	TW SAKB/C/T	Версия
Заказ №	<a href="#">0242920000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Промежуточная пластина,
GTIN (EAN)	4008190069933	75 mm x 42.5 mm, бежевый
Кол.	20 Шт.	

## SAKS 4/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Медь



Среди всех используемых металлов медь обладает лучшей электропроводностью, что гарантирует максимальную защиту от короткого замыкания. Благодаря этому медные шины наиболее популярны.

## Основные данные для заказа

Тип	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	<a href="#">0348900000</a>	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Кол.	1 м	
Тип	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	<a href="#">0571300000</a>	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190015039	
Кол.	1 м	
Тип	SSCH 7.3X1.2X1000	Версия
Заказ №	<a href="#">1071200000</a>	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190279172	
Кол.	1 м	