

TS 15X5 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия**

Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Клеммная рейка, без продольного отверстия, Аксессуар, 15 x 5.5 x 2000 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| Номер для заказа | 0514200000 |
| Тип | TS 15X5 2M/ST/ZN |
| GTIN (EAN) | 4008190172428 |
| Кол. | 2 м |

TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Глубина | 5,5 мм | Глубина (дюймов) | 0,217 inch |
| Высота | 15 мм | Высота (в дюймах) | 0,591 inch |
| Ширина | 2 000 мм | Ширина (в дюймах) | 78,74 inch |
| Масса нетто | 155,5 g | | |

Монтажная рейка

| | | |
|----------------------|--------|----------|
| Длина клеммной рейки | номин. | 2 000 мм |
| | макс. | 2 000 мм |
| | мин. | 0 мм |

Длина прорезей

Зазор между прорезями

Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2

1,2 kA

Материал

Сталь

Монтажная рейка с отверстиями

Нет

Нормы

DIN EN 60715

Поверхность

с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный

Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu

10 mm²

Толщина

1 мм

Указание по установке

Непосредственный монтаж

Ширина прорезей

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки


| | |
|-------------------------------|---|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Пользовательская документация | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

TS 15

TS 15

Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | ZEW 15 | Исполнение |
| Номер для заказа | 7990340000 | Концевой стопор, Пластмасса, бежевый, Рейка: TS 15, |
| GTIN (EAN) | 4032248238910 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | EW 15 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4082860000 | Концевой стопор, Полиамид 66, бежевый, Рейка: TS 15, |
| GTIN (EAN) | 4008190187804 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | EW 15/2 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4081900000 | Концевой стопор, Пластмасса, Темно-бежевый, Рейка: TS 15, |
| GTIN (EAN) | 4008190462949 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 50 Шт. | |

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|----------------|
| Тип | SO SH1 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4081460000 | Держатель шины |
| GTIN (EAN) | 4008190188092 | |
| Кол. | 20 Шт. | |

TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Винты



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Тип | BFSC M4X6 MS | Исполнение |
| Номер для заказа | 6126300000 | Монтажный винт (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4008190177713 | |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | BFSC M4X6 | Исполнение |
| Номер для заказа | 61263700000 | Монтажный винт (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4008190016098 | |
| Кол. | 100 Шт. | |