

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 33 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| Заказ № | 0514400000 |
| Тип | TS 32X15/LL 2M/ST/ZN |
| GTIN (EAN) | 4008190086152 |
| Кол. | 2 м |

Дата создания 4 июня 2024 г. 15:10:00 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Глубина | 15 мм | Глубина (дюймов) | 0,591 inch |
| Высота | 33 мм | Высота (в дюймах) | 1,299 inch |
| Ширина | 2 000 мм | Ширина (в дюймах) | 78,74 inch |
| Масса нетто | 667 g | | |

Монтажная рейка

| | | |
|--|---|----------|
| Диаметр отверстия | 5,2 мм | |
| Диаметр отверстия припойного ушка (D) | 5,2 мм | |
| Длина клеммной рейки | макс. | 2 000 мм |
| | мин. | 0 мм |
| | номин. | 2 000 мм |
| Длина прорезей | | |
| Длина шлица | 25 мм | |
| Зазор между прорезями | | |
| Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2 | 4,2 kA | |
| Материал | Сталь | |
| Монтажная рейка с отверстиями | Да | |
| Нормы | DIN EN 60715 | |
| Поверхность | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный | |
| Просверленное отверстие, шлицевой | Да | |
| Расстояние между отверстиями, меж-центровое | 36 мм | |
| Расстояние между шлицами | 11 мм | |
| Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu | 35 mm ² | |
| Толщина | 1,5 мм | |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | |
| Ширина прорезей | | |
| Ширина шлица | 5,2 мм | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|-------------------------------|---|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Пользовательская документация | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |



TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Изображение изделия



Изображение аналогичное

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Опора монтажной рейки

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | SH 2 | Версия |
| Заказ № | 0494920000 | Держатель шины |
| GTIN (EAN) | 4008190007584 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | TST 2/M5 | Версия |
| Заказ № | 1286600000 | Монтажное основание для рейки, М 5, Сталь |
| GTIN (EAN) | 4008190144777 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | TSTW 5/M5 | Версия |
| Заказ № | 0178100000 | Монтажное основание для рейки, М 5, Сталь |
| GTIN (EAN) | 4008190059651 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | TSTW 5/M5 ZN | Версия |
| Заказ № | 1779100000 | Монтажное основание для рейки, М 5, Сталь |
| GTIN (EAN) | 4032248169894 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | TSTW D 4.3 | Версия |
| Заказ № | 1610110000 | Монтажное основание для рейки, Сталь |
| GTIN (EAN) | 4008190185305 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | TSTW 6/M6 | Версия |
| Заказ № | 0164000000 | Монтажное основание для рейки, М 6, Сталь |
| GTIN (EAN) | 4008190095345 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | TST 2/M6 | Версия |
| Заказ № | 0101700000 | Монтажное основание для рейки, М 6, Сталь |
| GTIN (EAN) | 4008190069254 | |
| Кол. | 10 Шт. | |

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажные опоры



Монтажные ножки используются для монтажа компонентов, которые нельзя непосредственно вставить в DIN-рейку.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Тип | MB M3/M5 CRM | Версия |
| Заказ № | 0503500000 | Скользящая гайка, М 5 |
| GTIN (EAN) | 4008190182083 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | MB M5/M3 SW | Версия |
| Заказ № | 0553400000 | Скользящая гайка, М 5 |
| GTIN (EAN) | 4008190122263 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | MB M6/M4 GR | Версия |
| Заказ № | 0334900000 | Скользящая гайка, М 5, М 6 |
| GTIN (EAN) | 4008190057602 | |
| Кол. | 20 Шт. | |

Стяжки



Поперечные стяжки обеспечивают механическое соединение между несколькими клеммными блоками. Они распределяют механическое усилие внутри конструкции, удерживая клеммную колодку от расхождения.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Тип | SST 3 2M | Версия |
| Заказ № | 0152700000 | Аксессуар, Предохранительный штифт |
| GTIN (EAN) | 4008190126193 | |
| Кол. | 2 м | |

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Винты




В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | Версия |
| Заказ № | 0295900000 | SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | полюсов: 1 |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | FKSC M6X12 D9/SW3 | Версия |
| Заказ № | 0353500000 | SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190139285 | полюсов: 1 |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | FKSC M4X6 D8/SW2 | Версия |
| Заказ № | 1567480000 | SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | полюсов: 1 |
| Кол. | 100 Шт. | |

TS 32



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | EWK 1 | Версия |
| Заказ № | 0206160000 | Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 32, |
| GTIN (EAN) | 4008190080020 | привинченный |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | EWK 1 ALT | Версия |
| Заказ № | 0495160000 | Концевой стопор, Полиамид 66, бежевый, Рейка: TS 32, |
| GTIN (EAN) | 4008190160777 | привинченный |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | EWK 2 | Версия |
| Заказ № | 0199360000 | Концевой стопор, Материал Wemid, бежевый, Рейка: TS 32, |
| GTIN (EAN) | 4008190023546 | привинченный |
| Кол. | 50 Шт. | |

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажный материал

**Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе**

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя.

Набор для крепления меток SD требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого. Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки.

Универсальный крепежный набор TPSD разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | FKSC M6X8 D9/SW3 | Версия |
| Заказ № | 0642600000 | Klirron TB (Terminal Box), Крепежный винт, Материал: Сталь |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Кол. | 50 Шт. | |