

QB 58/8/9/WI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

Основные данные для заказа

Исполнение	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 58, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, 27 А, серый
Номер для заказа	0545300000
Тип	QB 58/8/9/WI
GTIN (EAN)	4008190125080
Кол.	10 Шт.

QB 58/8/9/WI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	17,5 мм	Глубина (дюймов)	0,689 inch
Высота	458,5 мм	Высота (в дюймах)	18,051 inch
Ширина	0,8 мм	Ширина (в дюймах)	0,031 inch
Масса нетто	22,1 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Рабочая температура	-60 °C...130 °C
----------------------	----------------	---------------------	-----------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Общие сведения

Количество полюсов	58	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	----	-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для пластины перемычки
------------	------------------------

Перемычка

Количество перемкнутых клемм	58	Тип	Перемычка
------------------------------	----	-----	-----------

Размеры

Шаг в мм (P)	8 мм
--------------	------

Расчетные данные

Номинальный ток	27 A
-----------------	------

Характеристики материала

Материал	Медь	Цветовой код	серый
----------	------	--------------	-------

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

QV 58/8/9/WI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

QB 58/8/9/WI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Изолирующие профили



Основные данные для заказа

Тип	ISPF QB58 BL	Исполнение
Номер для заказа	46080000	Изолирующий профиль, ПВХ, синий
GTIN (EAN)	4008190927035	
Кол.	10 Шт.	
Тип	ISPF QB58 RT	Исполнение
Номер для заказа	46040000	Изолирующий профиль, ПВХ, красный
GTIN (EAN)	4008190497941	
Кол.	10 Шт.	
Тип	ISPF QB58 SW	Исполнение
Номер для заказа	46000000	Изолирующий профиль, ПВХ, черный
GTIN (EAN)	4008190116705	
Кол.	10 Шт.	