

G 25/0.25A/M GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 5x25 мм для номинального тока от 250 мА до 6,3 А.

Основные данные для заказа

Версия	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.25 А, G-предохранитель 5 x 25
Заказ №	0546900000
Тип	G 25/0.25A/M GE
GTIN (EAN)	4008190097370
Кол.	10 Шт.

G 25/0.25A/M GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	5 мм	Глубина (дюймов)	0,197 inch
Высота	25 мм	Высота (в дюймах)	0,984 inch
Ширина	5 мм	Ширина (в дюймах)	0,197 inch
Масса нетто	1,1 g		

Вставки предохранителей

Вставка предохранителя	G-предохранитель 5 x 25	Выходная мощность (при 1,5 Iном.)	0,2 W
Исполнение	Аксессуары для предохранителя	Оптическая индикация работы	Да
Падение напряжения	375 mV	Плавкий, встроенный	0,22 A²s
Расчетная отключающая способность	80 A	Ток	0,25 A
Характеристики	среднеинерционный	Цвет индикатора	желтый
Цветовой код	Светло-серый		

Параметры системы

Исполнение	Аксессуары для предохранителя
------------	-------------------------------

Расчетные данные

Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	0,25 A
------------------------	-------	-----------------	--------

Характеристики материала

Цветовой код	Светло-серый
--------------	--------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	