

CLI R 02-3 GE/SW K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| Номер для заказа | 0560001658 |
| Тип | CLI R 02-3 GE/SW K |
| GTIN (EAN) | 4008190989927 |
| Кол. | 10 Шт. |

CLI R 02-3 GE/SW K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Глубина | 4 мм | Глубина (дюймов) | 0,157 inch |
| Высота | 3 мм | Высота (в дюймах) | 0,118 inch |
| Ширина | 3,4 мм | Ширина (в дюймах) | 0,134 inch |
| Масса нетто | 1,4 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|---|---------------------------|--|---------------------|
| Галогены | Да | Наружный диаметр провода | 1,3 - 3 mm |
| Наружный диаметр провода, макс. | 3 мм | Наружный диаметр провода, мин. | 1,3 мм |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 1,5 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,2 mm ² |
| Сечение соединительного провода | 0,2 - 1,5 mm ² | | |

Общие данные

| | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| Вид печати | Стандартный | Галогены | Да |
| Исполнение | MultiPack | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Количество на оправке | 25 | Материал | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия |
| Метод выполнения печати | горячая штамповка | Напечатанные символы | Буквы, прописные |
| Ориентация печатных символов | горизонтально | Печать | К |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Технологические линии, Производственное оборудование | Температурный диапазон вставки | -30...80 °C |
| Температурный диапазон, макс.. | 80 °C | Температурный диапазон, мин. | -30 °C |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4 | Цвет печати | черный |
| Цветовой код | желтый | Ширина | 3,4 мм |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Уведомление об изменении продукта [PCN CableLine_DE](#)
[PCN CableLine_EN](#)

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)