


**H10,0/28 EB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, цвет слоновой кости
Номер для заказа	<a href="#">0565800000</a>
Тип	H10,0/28 EB
GTIN (EAN)	4008190138646
Кол.	100 Шт.
Упаковка	Россыпью

## H10,0/28 EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	0,6 g
-------------	-------

## Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет слоновой кости
Стандартный		

## Кабельные наконечники

L1 в мм	28 мм	Военное обозначение	T 20A 025 A
Диаметр изоляции (D2)	7,6 мм	Диаметр поверхности контакта (D1)	4,5 мм
Длина зачистки изоляции	21 мм	Длина поверхности контакта (L2)	18 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8	Поперечное сечение соединяемого провода	10 mm <sup>2</sup>
Толщина изоляции (S2)	0,4 мм	Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм
Цветовой код	Weidmüller		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**H10,0/28 EB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж**

