

HP EK132/2 AD250**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Опорные кронштейны могут располагаться в конце или посередине клеммной колодки. Они могут быть обрезаны по размеру клеммных реек TS 32 или TS 35 и служить в качестве опоры для соответствующих профилей крышки.

Основные данные для заказа

Версия	Торцевая и разделительная пластина для клемм, Монтажная пластина, 70 mm x 7 mm, бежевый
Заказ №	0634300000
Тип	HP EK132/2 AD250
GTIN (EAN)	4008190022426
Кол.	20 Шт.

HP EK132/2 AD250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	49,5 мм	Глубина (дюймов)	1,949 inch
Высота	70 мм	Высота (в дюймах)	2,756 inch
Ширина	7 мм	Ширина (в дюймах)	0,276 inch
Масса нетто	7,6 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж	с фиксатором	Да
-----------------------	-------------------------	--------------	----

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	Монтажная пластина
------------	--------------------

Характеристики материала

Цветовой код	бежевый	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
--------------	---------	-----------------------------	-----

Классификации

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format