

**EA-RING MS/M25 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	EA (кольца заземления), Кольцо заземления, прочее, M 25, Латунь
Заказ №	<a href="#">0930710003</a>
Тип	EA-RING MS/M25 SC
GTIN (EAN)	4032248976188
Кол.	20 Шт.

**EA-RING MS/M25 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	60,2 мм	Высота (в дюймах)	2,37 inch
Длина	60,2 мм	Длина (в дюймах)	2,37 inch
Масса нетто	6,95 g		

**Общие данные**

Внутренний диаметр D2	6,9 мм	Кабельные вводы	M 25
Материал	Латунь	Наружный диаметр	34,8 мм
Расстояние, внутренний размер B	36,5 мм	Резьба (наружная)	M 25
Толщина	1,5 мм	Ширина, наружный размер C	12,8 мм

**Классификации**

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**EA-RING MS/M25 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

