

**EA-RING MS/M32 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	EA (кольца заземления), Кольцо заземления, прочее, M 32, Латунь
Заказ №	<a href="#">0930710004</a>
Тип	EA-RING MS/M32 SC
GTIN (EAN)	4032248976195
Кол.	20 Шт.

## EA-RING MS/M32 SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	74,6 мм	Высота (в дюймах)	2,937 inch
Длина	74,6 мм	Длина (в дюймах)	2,937 inch
Масса нетто	13,8 g		

## Общие данные

Внутренний диаметр D2	11,8 мм	Кабельные вводы	M 32
Материал	Латунь	Наружный диаметр	44,6 мм
Расстояние, внутренний размер B	42,5 мм	Резьба (наружная)	M 32
Толщина	1,5 мм	Ширина, наружный размер C	22,3 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**EA-RING MS/M32 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

