

## EA-RING MS/M40 SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Версия	EA (кольца заземления), Кольцо заземления, прочее, M 40, Латунь
Заказ №	<a href="#">0930710005</a>
Тип	EA-RING MS/M40 SC
GTIN (EAN)	4032248976201
Кол.	10 Шт.

## EA-RING MS/M40 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	86,7 мм	Высота (в дюймах)	3,413 inch
Длина	86,7 мм	Длина (в дюймах)	3,413 inch
Масса нетто	19,5 g		

## Общие данные

Внутренний диаметр D2	13,5 мм	Кабельные вводы	M 40
Материал	Латунь	Наружный диаметр	53 мм
Расстояние, внутренний размер B	45,4 мм	Резьба (наружная)	M 40
Толщина	1,5 мм	Ширина, наружный размер C	31,7 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**EA-RING MS/M40 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

