

## EA-RING MS/M63 SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Версия	EA (кольца заземления), Кольцо заземления, прочее, M 63, Латунь
Заказ №	<a href="#">0930710007</a>
Тип	EA-RING MS/M63 SC
GTIN (EAN)	4032248976225
Кол.	10 Шт.

**EA-RING MS/M63 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	128,7 мм	Высота (в дюймах)	5,067 inch
Длина	128,7 мм	Длина (в дюймах)	5,067 inch
Масса нетто	47,8 g		

**Общие данные**

Внутренний диаметр D2	13,5 мм	Кабельные вводы	M 63
Материал	Латунь	Наружный диаметр	82,6 мм
Расстояние, внутренний размер B	66,8 мм	Резьба (наружная)	M 63
Толщина	1,5 мм	Ширина, наружный размер C	41,3 мм

**Классификации**

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**EA-RING MS/M63 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

