

EA-RING MS/M75 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	EA (кольца заземления), Кольцо заземления, прочее, M 75, Латунь
Заказ №	0930710008
Тип	EA-RING MS/M75 SC
GTIN (EAN)	4032248976232
Кол.	10 Шт.

EA-RING MS/M75 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	141,3 мм	Высота (в дюймах)	5,563 inch
Длина	141,3 мм	Длина (в дюймах)	5,563 inch
Масса нетто	52 g		

Общие данные

Внутренний диаметр D2	13,5 мм	Кабельные вводы	M 75
Материал	Латунь	Наружный диаметр	95,3 мм
Расстояние, внутренний размер B	73 мм	Резьба (наружная)	M 75
Толщина	1,5 мм	Ширина, наружный размер C	41,3 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	CAT 5 ENCL 17/18 EN

EA-RING MS/M75 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

