

**IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Комплекты байонетных соединительных разъемов согласно IEC 61076-3-106 Var. 1 (EtherNet/IP) вставка RJ45 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

**Основные данные для заказа**

Версия	Разъем RJ45, IP67, Вариант 1, металл, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	<a href="#">1012380000</a>
Тип	IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248720033
Кол.	10 Шт.

## IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 3,5 g

## Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

## Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	Вариант 1, металл, IDC, EIA/TIA 586 A	Монтаж	TIA-568 A
Уплотняющий материал	NBR	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Диаметр изоляции, макс.	1,6 мм	Категория	Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.4...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 24...AWG 22	Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.48...0.76 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 26...AWG 22	Экранирование	Сплошной корпус 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106, вар. 1, IEC 60603-7-51 Сертификат № (cULus) E316369

## Электрические свойства

PoE / PoE+ в соответствии с IEEE 802.3bt Электрическая прочность, контакт / контакт ≥ 1000 V AC/DC

Электрическая прочность, контакт / экран ≥ 1500 V AC/DC

## Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1  
SCIP 11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81  
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search Сайт UL

Сертификат № (cULus) E316369

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[DUXR.E316369](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)[Manual](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[MB FREECONCONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


**IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Изображения

### Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### Детальный чертеж



Толщина стенки при использовании центрального винтового соединения

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

## Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V01P	Версия
Заказ №	<a href="#">1965700000</a>	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248653928	
Кол.	10 Шт.	